



RoHS対応


ERON® AMP®

HEAVY DUTY PUSH-PULL TYPE TOGGLE CLAMPS 6842PL No.E-474

強カトグルサイドクランプ6842PL

材質 本体:可鍛鋳鉄 ハンドル:SS400
 表面処理 本体:黒染め ハンドル:亜鉛メッキ

- 押・引いずれも使用できます。
- クランピングスクリュー・ラバーキャップ付



■ サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M(並目)
6842PL-4	14	63	32	5.5	30	90	33.3	12	25.0	36.5	-	47	M 8×1.25
6842PL-5	20	63	50	8.5	50	137	41.0	18	8.0	35.0	41	62	M10×1.5

■ 仕様・価格表

オーダーNo.	No.	縮付力kN(N1,N2)	ボルト径×ピッチ(並目)×長さ	全長×全高	重量kg	価格
92374	6842PL-4	7	M 8×1.25×35	155×130	0.65	16,100
92375	6842PL-5	12	M10×1.5 ×50	230×200	1.60	23,100

使用例



■ 参照ページ

ラバーキャップ6893



P.250 ▶

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータイング
エレメントクランピング
パーツ

補助ベース

マシンベース

ボール盤ベース

技術資料

索引