

ガススプリング(ロック付)


RoHS対応



材質 表面処理

	材質	表面処理
シリンダ	STKM12BEC	焼付け塗装
ロッド	S35C	ガス軟窒化処理
ブッシュ	ポリアセタール(白)	-
キャップ	ポリアセタール(オレンジ)	-
ガス	ポリアミド	-
ガス	窒素ガス(N2)	-

- ロッドが最大長でロックし、ロッドが縮むのを防止します。
- 扉や窓が不意に下がるのを防止し作業者の安全を守ります。
- 装置に組み込めば、扉の開時にストッパーが不要になり、コンパクトでコストダウンができた装置になります。



※詳細寸法及び取付位置の最終確認はWEBサイトのCADデータでご確認ください。

■注意事項

- ロック機構付き(本品)とセット型式の(標準)ガススプリングと合わせて使用してください。
- キャップロック最大保持力は1kNです。それ以上の荷重をかけないでください。破損致します。

■仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
128463	GSL085-40-221	22	27.2	24	8.5	8.6	R10	161.5	121	25	31
128468	GSL142-28-330	22	27.2	24	8.5	8.6	R10	275	173.5	25	31
128469	GSL220-25-360	22	27.2	24	8.5	8.6	R10	301	255.5	25	31
128470	GSL270-51-400	22	27.2	24	8.5	8.6	R10	345	301.5	25	31
128471	GSL280-75-420	22	27.2	24	8.5	8.6	R10	364.5	312	25	31
128472	GSL280-85-420	22	27.2	24	8.5	8.6	R10	364.5	312	25	31

No.	I最大長	I最小長	ストローク	ガス反力(N)		適合取付 ブラケット	セット No.	質量g	価格
				Imax-10mm時	Imax-αmm時				
GSL085-40-221	306	221	85	392	483(α=75)	GSB8A~E	GS331	350	5,950
GSL142-28-330	472	330	142	279	372(α=125)		GS341	510	6,100
GSL220-25-360	580	360	220	248	319(α=206)		GS371	600	6,200
GSL270-51-400	670	400	270	507	769(α=240)		GS422	800	6,300
GSL280-75-420	700	420	280	745	1162(α=270)		GS431	830	6,350
GSL280-85-420	700	420	280	845	1318(α=270)		GS432	830	6,350

■機構説明

