



RoHS対応

ERON®

LOCATING PLATES

No.E-387


ロケートプレート

材質 S50C

熱処理 焼入 HRC50 ± 3

表面処理 黒染め


●T溝に差し込み位置決めに使います。



仕様・価格表

オーダーNo.	No.	適合T溝巾	A	B	Cg ⁶	D	質量kg	価格
30274	LPL-18	18	80	80	18	20	1.4	8,950
51907	LPL-20	20	100	100	20	20	1.6	9,200
30275	LPL-22	22	100	100	22	20	1.7	9,250
30276	LPL-24	24	120	120	24	20	1.8	9,850
51908	LPL-28	28	150	80	28	-	4.3	17,200
52257	LPL-32	32	150	80	32	-	5.0	19,000

使用例



ベースエレメント

クランプユニット

ロケートイング
エレメントクランプピン
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引