

# クランプマスターバイス



## ■部品価格表

### センターバー(1本) (分解図 No. ③)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,ETS,EPA,ETPA)-75-3	32975	EVS 75-CB	3,040
(EVS,ETS,EPA,ETPA)-100-4	32976	EVS100-CB	3,040
(EVS,EPA)-150-6	32977	EVS150-CB	3,040
EVS200-8	32978	EVS200-CB	4,440

### ガイドバー(1本) (分解図 No. ④)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,ETS,EPA,ETPA)-75-3	32979	EVS 75-GB	2,560
(EVS,ETS,EPA,ETPA)-100-4	32980	EVS100-GB	2,560
(EVS,EPA)-150-6	32981	EVS150-GB	2,560
EVS200-8	32982	EVS200-GB	4,050

### ハンドル (分解図 No. ⑤)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,EPA)-75-3, (ETS,EPA,ETPA)-100-4	32983	EVS 75-HN	1,190
(ETS,ETPA)-75-3	32984	ETS 75-HN	1,190
EVS100-4	32985	EVS100-HN	1,190
(EVS,EPA)-150-6	32986	EVS150-HN	1,190
EVS200-8	32987	EVS200-HN	1,840

### ロックリング (分解図 No. ⑥)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,ETS,EPA,ETPA)-75-3	32988	EVS 75-LR	2,370
(EVS,ETS,EPA,ETPA)-100-4	32989	EVS100-LR	2,730
(EVS,EPA)-150-6	32990	EVS150-LR	2,540
EVS200-8	32991	EVS200-LR	7,000

### スプリング (分解図 No. ⑦)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,ETS,EPA,ETPA)- (75-3,100-4)	32992	EVS 75-SPR	2,370
(EVS,EPA)-150-6	32993	EVS150-SPR	2,370
EVS-200-8	32994	EVS200-SPR	3,650

### クランク (分解図 No. ⑧)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
EVS-(75-3,100-4)	32995	EVS 75-CR	4,330
ETS 75-3	32996	ETS 75-CR	4,330
EPA-(75-3,100-4)	32997	EPA 75-CR	4,330
ETPA 75-3	32998	ETPA 75-CR	4,330
ETS 100-4	32999	ETS 100-CR	4,330
ETPA100-4	33000	ETPA100-CR	4,330
EVS 150-6	33001	EVS 150-CR	4,330
EPA 150-6	41959	EPA 150-CR	4,330
EVS 200-8	41960	EVS 200-CR	5,760

### アジャストボルト (分解図 No. ⑩)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,ETS)-(75-3,100-4)	41973	EVS 75-AJ	3,040
(EPA,ETPA)-(75-3,100-4)	41974	EPA 75-AJ	3,040
EVS-(150-6,200-8)	41975	EVS150-AJ	3,040
EPA150-6	41976	EPA150-AJ	3,040

### 口金(2枚1組) (分解図 No. ⑨)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,EPA)-75-3	00012	EVS 75-JA	5,760
(ETS,ETPA)-75-3	30968	ETS 75-JA	5,760
(EVS,EPA)-100-4	00011	EVS100-JA	5,760
(EVS,ETPA)-100-4	30969	ETS100-JA	5,760
(EVS,EPA)-150-6	00003	EVS150-JA	5,760
EVS200-8	00013	EVS200-JA	8,650

### ニギリ玉(黒: BK、赤: R) (分解図 No. ⑩・⑪)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,EPA)-75-3	41961	EVS 75-NB-BK	1,310
(ETS,ETPA)-75-3	41962	ETS 75-NB-BK	1,310
(EVS,EPA)-(100-4,150-6)	41963	EVS100-NB-BK	1,310
(ETS,ETPA)-100-4	41964	ETS100-NB-BK	1,310
EVS200-8	41965	EVS200-NB-BK	2,090
EVS-(75-3,100-4,150-6)	41966	EVS 75-NB-R	1,310
ETS 75-3	41967	ETS 75-NB-R	1,310
ETS100-4	41968	ETS100-NB-R	1,310
EVS200-8	41969	EVS200-NB-R	2,090

### 止め板 (分解図 No. ⑫)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
EVS-(75-3,100-4)	41977	EVS 75-TP	320
(ETS,EPA,ETPA)-(75-3,100-4)	41978	ETS 75-TP	320
(EVS,EPA)-150-6	41979	EVS150-TP	320
EVS200-8	41980	EVS200-TP	450

### オイルカップ (分解図 No. ⑬)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
全機種	41981	OCP-1/4	320

### PAスプリング (分解図 No. ⑭)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EPA,ETPA)-75-3	41982	EPA 75-SPR-P	1,570
(EPA,ETPA)-100-4	41983	EPA100-SPR-P	1,570
EPA-150-6	41984	EPA150-SPR-P	1,570

### PA調整ネジ (分解図 No. ⑮)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EPA,ETPA)-(75-3,100-4)	41985	EPA 75-AJ-P	1,190
EPA150-6	41986	EPA150-AJ-P	1,190

### PA送り板 (分解図 No. ⑯)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EPA,ETPA)-75-3	41987	EPA 75-OP-P	1,190
(EPA,ETPA)-100-4	41988	EPA100-OP-P	1,190
EPA150-6	41989	EPA150-OP-P	1,190