



RoHS対応

ERON® AMF®

ADJUST CLAMPS

No.E-446, E-447

## アジャストクランプ

材質 S45C 熱処理 焼入 表面処理 黒染め

●標準的なTスロットボルト付クランプです。



T溝専用



クランプバーが選べます

## 種類と価格


## プレーン型

オーダーNo.	No.	適合T溝巾	クランプ距離	クランプストローク	質量kg	価格
15965	APC10080	10	20.5-39.5	8-32	0.34	5,890
15966	APC12100	12	28 -54	10-40	0.70	7,290
15967	APC14100	14	28 -54	10-38	0.72	7,290
15968	APC16125	16	35 -62	13-48	1.40	10,400
15969	APC18125	18	35 -62	13-46	1.40	10,400
15970	APC20160	20	41 -79	16-65	2.60	17,100
15971	APC22160	22	41 -79	16-65	2.77	17,100

## グーズネック型

オーダーNo.	No.	適合T溝巾	クランプ距離	クランプストローク	質量kg	価格
15972	GPC10100	10	41.5- 62.5	22-46	0.44	7,290
15973	GPC12125	12	51 - 77	28-58	0.91	8,960
15974	GPC14125	14	51 - 77	28-56	0.93	8,960
15975	GPC16160	16	60.5- 92.5	36-71	1.86	12,100
15976	GPC18160	18	60.5- 92.5	36-69	1.88	12,100
15977	GPC20200	20	70 -118	43-92	3.32	19,400
15978	GPC22200	22	70 -118	43-92	3.35	19,400

## 部品構成



部品構成	
①	クランプナット
②	平座金
③	クランプバー(プレーン型)
④	クランプバー(グーズネック型)
⑤	Tスロットボルト
⑥	サポートスクリュー

ベースエレメント

クランプユニット

ロケーティング  
エレメントクランピング  
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引