

RoHS対応

ERON® AMF®

HEIGHT SETTING SCREW JACKS

No.E-436

## ハイトセッティングジャッキ

材質 S45C

表面処理 焼付塗装

付属品 センターピン Φ12×50、Φ12×80 各1個

## HCSタイプ

- 上部センターに穴付。(Φ12)
- E-756 ジャッキ用アタッチメントが併用できます。
- ネジ部ベアリング内蔵。

## HCMタイプ

- マグネットベース付、その他の仕様はHCSタイプと同様。





HCS

HCM

HCS


HCM



## 仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	C	耐荷重kN	質量kg	価格
15924	HCS - 75	55	75	38.5	30	0.7	23,000
15925	HCS - 115	75	115	58.5	30	0.9	25,200
15926	HCM - 85	65	85	48.5	30	0.8	38,000
15927	HCM-125	85	125	68.5	30	1.0	40,200

## 使用例



## 参照ページ

ジャッキ用アタッチメント



P.438 ▶

ベースエレメント

クランプユニット

ローケーティング  
エレメントクランプピン  
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引