



RoHS対応

ERON® AMF®

HOLD DOWN TOGGLE CLAMPS 6803


No.E-478

トグルダウンクランプ6803

材質 SS400

表面処理 亜鉛メッキ

付属品 クランプングスクリュー



ベースエレメント

クランプユニット

ロケーティング
エレメントクランプング
パーツ

補助ベース

マシンベース

ボール盤ベース

技術資料

索引

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	O*	P
6803-1	5	34	20.0	4.5	19	8	14	47	10	5.5	30	30	5	17	105°	-	5~10
6803-2	6	40	25.5	5.5	25	9	20	62	12	6.0	38	32	5	25	105°	60°	2~11
6803-3	8	65	28.5	6.5	43	11	24	73	18	7.0	43	38	6	31	105°	60°	6~18

※ストップピンにより、角度がcaえられます。

■仕様・価格表

オーダーNo.	No.	締付力kN		ボルト径×ピッチ× 長さ(並目)	全長×全高	質量kg	価格
		Q1	Q2				
92326	6803-1	0.8	1.1	M5×0.8 ×30	60×132	0.13	6,020
92327	6803-2	1.0	1.2	M6×1.0 ×35	78×180	0.22	7,470
92328	6803-3	1.4	2.5	M8×1.25×40	112×243	0.40	8,020

使用例

