



RoHS対応

ERON®

HEIGHT BASES

No.E-766

基準座(フランジ付)

材質 SCM420

熱処理 焼入 HRC60 ± 3





表面処理 黒染め

- エアー穴付仕様は着座確認用として使用できます。(Oリングは含まれてません)
- ワーク受部の径が大きく、上部よりの荷重を面でガッチリと受ける事ができます。

▽ (▽▽, ▽▽▽)

KZFB

KZFB-A




※OリングはP4(1種A)をご使用ください。

仕様・価格表

No.	A	B	C	D	E	F	G	エアー穴なし				エアー穴付					
								オーダー No.	No.	質量 g	単品価格		オーダー No.	No.	質量 g	単品価格	
											1~9個	10個以上				1~9個	10個以上
KZFB15(A)	15	20	46	13	12	32	5	55628	KZFB15	69	3,740	3,080	55634	KZFB15A	69	5,170	4,400
KZFB16(A)	16	20	46	13	12	32	5	55629	KZFB16	73	3,740	3,080	55635	KZFB16A	72	5,170	4,400
KZFB18(A)	18	20	46	13	12	32	5	55630	KZFB18	76	3,740	3,080	55636	KZFB18A	75	5,170	4,400
KZFB20(A)	20	20	46	13	12	32	5	55631	KZFB20	81	3,740	3,080	55637	KZFB20A	80	5,170	4,400
KZFB25(A)	25	20	46	13	12	32	5	55632	KZFB25	94	3,960	3,360	55638	KZFB25A	92	5,390	4,590
KZFB30(A)	30	20	46	13	12	32	5	55633	KZFB30	106	3,960	3,360	55639	KZFB30A	103	5,390	4,590

使用例



ベースエレメント

クランプユニット

ロケータイング
エレメント

クランピング
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引