

# RSL2SE

スーパーハード レギュラシャंकロング 2枚刃  
SUPER HARD End Mills Regular Shank Long Two Flutes

# SL2SE


スーパーハード ロング 2枚刃  
SUPER HARD End Mills Long Two Flutes

- 汎用エンドミルです。
- 深い溝や深い位置の溝加工に適しています。

This is general long end mill for deep grooving.



HSS Co N h7 4 18  
 工具材料 ねじれ角 シャंक径許容差 外径範囲



LIST 6208

オーダ方法

切削条件 Milling Condition **▶B-274**

RSL2SE 外径

単位 (Unit): mm / 円 (¥)

外径 Dc	刃長 ℓ	全長 L	シャंक径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
4	20	55	6	●	2,270
5	25	60	6	●	2,270
6	25	60	6	●	2,270
7	35	75	8	●	2,620
8	35	75	8	●	2,620
9	45	90	10	●	2,930
10	45	90	10	●	2,930
13	55	105	12	●	4,650
14	55	105	12	●	4,650
17	65	120	16	●	6,990
18	65	120	16	●	6,990

外径 (mm) Dc		許容差 (mm) Tolerance
を越え Above	以下 Up to	
	10	0 ~ -0.020
10		0 ~ -0.025

低炭素鋼 軟鋼	炭素鋼 合金鋼	プレハードン鋼 高合金鋼	調質鋼	焼入鋼	
SS400, S10C ~ 150HB	S45C, SCM440 ~ 225HB	SUJ, NAK ~ 275HB	SKD, SKH 30 ~ 40HRC	Hardened Steels 40 ~ 50HRC 50 ~ 65HRC	
○	○	○		×	×
ステンレス鋼	耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅・銅合金	グラファイト
SUS304	Ti/Ni Alloys	FC/FCD	AC/ADC	Cu	Graphite
○		○	○	○	


◎: 最適 Excellent ○: 適用 Good ×: 不適 Not Used 無印 (No mark): 推奨しません Not recommended

- 汎用エンドミルです。
- 深い溝や深い位置の溝加工に適しています。

This is general long end mill for deep grooving.



HSS Co N h7 3 40  
 工具材料 ねじれ角 シャंक径許容差 外径範囲



LIST 6232

オーダ方法

切削条件 Milling Condition **▶B-274**

SL2SE 外径

単位 (Unit): mm / 円 (¥)

外径 Dc	刃長 ℓ	全長 L	シャंक径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
3	15	60	6	●	2,270
4	20	60	8	●	2,270
5	25	65	8	●	2,270
6	25	65	8	●	2,270
7	35	80	10	●	2,640
8	35	80	10	●	2,640
9	45	95	10	●	2,960
10	45	95	10	●	2,960
11	55	105	12	●	3,660
12	55	105	12	●	3,660
13	55	110	16	●	4,700
14	55	110	16	●	4,700
15	65	120	16	●	5,200
16	65	120	16	●	5,800
17	65	130	20	●	7,080
18	65	130	20	●	7,080
19	75	140	20	●	8,140
20	75	140	20	●	8,140
21	75	140	20	●	10,300
22	75	140	20	●	10,300
23	90	160	25	●	12,800
24	90	160	25	●	12,800
25	90	160	25	●	12,800
26	90	160	25	●	13,900
27	90	160	25	●	16,700
28	90	160	25	●	16,300
29	90	160	25	●	20,200
30	90	160	25	●	19,800
31	105	190	32	●	24,800
32	105	190	32	●	24,100
33	105	190	32	●	30,700
34	105	190	32	●	30,200
35	105	190	32	●	30,200
36	105	190	32	●	31,900
37	125	210	32	●	36,200
38	125	210	32	●	35,700
39	125	210	32	●	42,600
40	125	210	32	●	41,800

外径 (mm) Dc		許容差 (mm) Tolerance
を越え Above	以下 Up to	
	10	0 ~ -0.020
10	30	0 ~ -0.025
30		0 ~ -0.030