



RoHS対応

ERON®

ADJUSTMENT STOPS

No.E-680


アジャストミニントストップ

材質 S45C

熱処理 焼入 HRC32 ± 3

表面処理 黒染め

- ストッパー用
- 廻り止め用



AMS0420
AMS0625
AMS0825
AMS0835

BT412-1890
BT516-1890

EN412-1900
EN412-1910
EN516-1900
EN516-1900

ベースエレメント

クランプユニット

ロケーティング
エレメントクランプ
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引

仕様・価格表

| オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H(並目) | I | J | K | 質量kg | 価格 |
|---------|------------|-----|----|-----|------|----|----|----|----------|-----|----|----|------|--------|
| 50499 | AMS0420 | 20 | 18 | 15 | 8 | 40 | 7 | 5 | M 4×0.7 | - | 11 | - | 0.06 | 3,180 |
| 50500 | AMS0625 | 25 | 22 | 20 | 9.5 | 50 | 9 | 7 | M 6×1.0 | - | 14 | - | 0.10 | 3,760 |
| 50501 | AMS0825 | 32 | 30 | 25 | 12.5 | 60 | 11 | 9 | M 8×1.25 | - | 17 | - | 0.15 | 4,630 |
| 50502 | AMS0835 | 47 | 30 | 40 | 12.5 | 60 | 26 | 9 | M 8×1.25 | - | 17 | - | 0.21 | 5,210 |
| 38225 | BT412-1890 | 40 | 35 | 30 | 14.5 | 80 | 9 | 14 | M12×1.75 | - | - | - | 0.30 | 9,540 |
| 38226 | EN412-1900 | 80 | 35 | 70 | 14.5 | 80 | 35 | 14 | M12×1.75 | 55 | 25 | 40 | 0.60 | 11,200 |
| 38227 | EN412-1910 | 120 | 35 | 110 | 14.5 | 80 | 69 | 14 | M12×1.75 | 95 | 25 | 40 | 0.90 | 13,100 |
| 38228 | BT516-1890 | 50 | 45 | 37 | 19 | 80 | 11 | 18 | M16×2 | - | - | - | 0.50 | 11,200 |
| 38229 | EN516-1900 | 100 | 45 | 87 | 19 | 80 | 41 | 18 | M16×2 | 69 | 31 | 49 | 1.00 | 14,600 |
| 38230 | EN516-1910 | 150 | 45 | 137 | 19 | 80 | 91 | 18 | M16×2 | 119 | 31 | 49 | 1.50 | 18,400 |