



RoHS対応

ERON®

WORK STOPPERS

No.E-364



## ワークストッパー

材質 S45C

熱処理 焼入 HRC30 ± 5

表面処理 黒染め

付属品 六角棒スパナ(呼び5)




## 仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
05181	ST190	150	38	16	17	55	80	60	31	19	10	6
05182	ST230	150	38	25	17	55	80	60	31	19	10	6

No.	L	M	N	O	P	Q	R	質量kg	価格
ST190	12	20	200	20	7	110	25~190	1.30	12,700
ST230	12	20	245	20	7	110	33~230	1.67	13,800

## 使用例



ベースエレメント

クランプユニット

ローケティング  
エレメントクランピング  
パーツ

補助ベース

マシンバース

ボール盤バース

技術資料

索引