


SGLREM

SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチ ミディアム
SG-FAX Roughing End Mills Large Pitch Medium

●鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率粗加工ができます。ニックはラージピッチです。

This end mill is suitable for high-feed rough milling, large pitch nick is used.



LIST 7314P

オーダ方法

SGLREM 外径

切削条件 Milling Condition ▶▶B-277

単位 (Unit): mm / 円 (¥)

外径 Dc	刃長 l	全長 L	シャンク径 Ds	刃数 N	在庫 Stock	参考価格 Price
6	16	80	6	3	●	7,420
8	25	90	8	3	●	8,770
10	32	100	10	3	●	9,750
12	40	110	12	4	●	12,100
14	40	110	12	4	●	14,300
15	40	125	16	4	●	15,000
16	48	125	16	4	●	15,600
18	48	125	16	4	●	17,600
20	56	140	20	4	●	21,600
22	56	140	20	4	●	26,700
24	67	160	20	4	●	30,200
25	67	160	25	4	●	30,500
28	67	160	25	4	●	38,300
30	67	160	25	4	●	47,000
32	80	180	32	5	●	56,100
35	80	180	32	5	●	65,000
40	95	200	32	5	●	85,300
45	95	200	42	6	●	97,400
50	122	220	42	6	●	126,000

低炭素鋼 軟鋼 SS400, S10C ~150HB	炭素鋼 合金鋼 S45C, SCM440 ~225HB	プレハードン鋼 高合金鋼 SUJ, NAK ~275HB	調質鋼 SKD, SKH 30~40HRC	焼入鋼	
				Hardened Steels 40~50HRC	50~65HRC
◎	◎	◎	○	×	×
ステンレス鋼 SUS304	耐熱合金 Ti/Ni Alloys	鋳鉄 FC/FCD	アルミ合金 AC/ADC	銅・銅合金 Cu	グラファイト Graphite
◎	○	○	○	○	○


◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used 無印 (No mark):推奨しません Not recommended

MRE

ラフィングエンドミル ミディアム
Roughing End Mills Medium

●鋼からステンレス鋼、アルミまで粗加工ができます。ニックはラージピッチです。

This is general roughing end mill, large pitch nick is used.



LIST 6304

オーダ方法

MRE 外径

切削条件 Milling Condition ▶▶B-279

単位 (Unit): mm / 円 (¥)

外径 Dc	刃長 l	全長 L	シャンク径 Ds	刃数 N	在庫 Stock	参考価格 Price
6	20	60	6	4	●	4,720
8	25	75	10	4	●	5,170
10	35	85	10	4	●	5,810
12	40	90	12	4	●	8,340
14	45	100	16	4	●	9,390
15	45	100	16	4	●	9,970
16	50	105	16	4	●	10,500
18	50	115	20	4	●	11,200
20	55	120	20	4	●	12,600
22	60	120	20	4	●	14,900
24	70	140	25	4	●	17,300
25	70	140	25	4	●	17,300
28	70	140	25	4	●	20,200
30	80	165	32	4	●	23,400
32	80	165	32	5	●	28,800
35	90	175	32	5	●	32,500
40	100	185	32	5	●	45,400
45	110	195	42	6	●	61,200
50	120	205	42	6	●	74,100

低炭素鋼 軟鋼 SS400, S10C ~150HB	炭素鋼 合金鋼 S45C, SCM440 ~225HB	プレハードン鋼 高合金鋼 SUJ, NAK ~275HB	調質鋼 SKD, SKH 30~40HRC	焼入鋼	
				Hardened Steels 40~50HRC	50~65HRC
○	○	○		×	×
ステンレス鋼 SUS304	耐熱合金 Ti/Ni Alloys	鋳鉄 FC/FCD	アルミ合金 AC/ADC	銅・銅合金 Cu	グラファイト Graphite
○		○	○	○	○

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used 無印 (No mark):推奨しません Not recommended