


- 生材から型鋼までの深穴加工に最適です。
- 7D ノンステップ加工が安定して可能です。

Stable cutting for 7D non-step drilling.



LIST 6538

オーダ方法

AGPSLSD 直径

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

直径 Dc	全長 L	溝長 ℓ	在庫 Stock	参考価格 Price
1.0	48	26		1,360
1.1	50	28		1,590
1.2				1,500
1.3	52	30		1,590
1.4				1,590
1.5	55	33		1,520
1.6				1,630
1.7	58	35		1,790
1.8				1,700
1.9	62	38		1,700
2.0				1,400
2.1	66	41		2,030
2.2				2,030
2.3	70	44		1,850
2.4				2,030
2.5	74	47		1,850
2.6				1,850
2.7				1,850
2.8				1,960
2.9	79	51		1,850
3.0				1,850
3.1				2,210
3.2	84	55		2,210
3.3				2,210
3.4				2,210
3.5	91	60		2,210
3.6				2,450
3.7				2,450
3.8				2,450
3.9	96	64	●	2,450
4.0				2,450
4.1				2,740
4.2				2,740
4.3				2,740
4.4				2,740
4.5	102	69		2,740
4.6				3,100
4.7				3,100
4.8				3,100
4.9				3,100
5.0	108	74		3,100
5.1				4,010
5.2				4,010
5.3				4,010
5.4				4,010
5.5				4,010
5.6				4,050
5.7	116	80		4,050
5.8				4,050
5.9				4,050
6.0				4,050
6.1				4,820
6.2				4,820
6.3				4,820
6.4	124	86		4,820
6.5				4,820
6.6				5,000
6.7				5,000
6.8				5,000
6.9	133	93		5,000

直径 Dc	全長 L	溝長 ℓ	在庫 Stock	参考価格 Price
7.0				5,000
7.1				5,320
7.2	133	93		5,320
7.3				5,320
7.4				5,320
7.5				5,320
7.6				5,660
7.7				5,660
7.8				5,660
7.9				5,660
8.0	142	100		5,660
8.1				6,260
8.2				6,260
8.3				6,260
8.4				6,260
8.5				6,260
8.6				6,560
8.7				6,560
8.8			●	6,560
8.9				6,560
9.0				6,560
9.1	151	107		7,600
9.2				7,600
9.3				7,600
9.4				7,600
9.5				7,600
9.6				8,480
9.7				8,480
9.8	162	116		8,480
9.9				9,320
10.0				8,480
10.5				11,200
11.0	173	125		11,900
11.5				13,100
12.0				14,200
12.5	184	134		18,500
13.0				19,700

●は標準在庫品です。 1本包装
 ● Standard stock item. Sold one per package

一般構造用鋼	炭素鋼	合金鋼 調質鋼	ダイス鋼 プレハードン鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30~40 HRC	40~50 HRC	50~65HRC
	◎	◎	◎	×	×
ステンレス鋼		Ti 合金 耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅合金
SUS304 SUS316	SUS420	Ti / Ni Alloy	FC / FCD	AC / ADC	Cu
×			◎		

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used 無印 (No mark):推奨しません Not recommended

総目次

- AG
- 穴深さ
 - ~3D
 - ~5D
 - ~8D
- 深穴
- フラット・座ぐり
- センタリング
- ノスドリル
- 鉄骨
- 油穴付き
- アルミ・非鉄金属
- ストレート
- テーパ