

RoHS対応

ERON®

BOX PARALLELS

No.E-126A

ロングブロック

材質 FC250


熱処理 焼鈍

表面処理 塗装(黒皮部)

機械仕上: 12.5S

研削仕上: 6.3S

摺合仕上: FS



仕様・価格表

A×B×C	D	E	F	G	リブ数	質量kg	機械仕上				
							オーダーNo.	No.	H:直角度	I:平行度	価格
100×100× 300	15	15	14	25	1	13	01360	BP41M	0.03	0.03	47,300
150×150× 600	24	31	29	28	2	44	01361	BP42M	0.04	0.04	272,000
200×200× 600	24	20	19	30	2	80	01362	BP43M	0.04	0.04	397,000
200×200×1000	30	14	13.5	32	3	120	01363	BP44M	0.06	0.06	630,000
250×250×1000	35	35	35	40	3	200	01364	BP45M	0.06	0.06	765,000

研削仕上					摺合仕上				
オーダーNo.	No.	H:直角度	I:平行度	価格	オーダーNo.	No.	H:直角度	I:平行度	価格
01365	BP51P	0.015	0.015	86,000	01370	BP61H	0.011	0.011	123,000
01366	BP52P	0.020	0.020	339,000	01371	BP62H	0.017	0.017	406,000
01367	BP53P	0.020	0.020	510,000	01372	BP63H	0.017	0.017	675,000
01368	BP54P	0.030	0.030	765,000	01373	BP64H	0.025	0.025	825,000
01369	BP55P	0.030	0.030	965,000	01374	BP65H	0.025	0.025	1,270,000

補助ベース

組込用部品

ジャッキ

除振・防振

技術資料

索引