

GSXVL6-R-2.5D

GSX MILL VL 多刃 ラジアス 2.5D

GSX MILL VL Multi-Flutes Radius 2.5D


●不等分割、不等リードの採用で高速・高品位加工が可能です。鋼用です。

Using unequal spacing of teeth and variable leads make high-speed and high-quality work possible. For steel.



超硬 **GSXII** **39°/41°** **h6** **6-20**

工具材料 コーティング ねじれ角 シャンク径許容 外径範囲



LIST 9110

オーダ方法

商品記号

切削条件 Milling Condition **▶C-165**

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

商品記号 CODE	外径 Dc	コーナー半径 r	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
GSXVL6060-R03-2.5D	6	0.3	15	50	6		13,700
GSXVL6060-R05-2.5D		0.5					13,700
GSXVL6060-R10-2.5D		1					13,700
GSXVL6080-R03-2.5D	8	0.3	20	60	8		16,200
GSXVL6080-R05-2.5D		0.5					16,200
GSXVL6080-R10-2.5D		1					16,200
GSXVL6100-R03-2.5D	10	0.3	25	70	10		21,300
GSXVL6100-R05-2.5D		0.5					21,300
GSXVL6100-R10-2.5D		1					21,300
GSXVL6100-R20-2.5D	10	2	25	70	10		21,300
GSXVL6120-R05-2.5D		0.5					25,200
GSXVL6120-R10-2.5D		1					25,200
GSXVL6120-R20-2.5D	12	2	30	75	12		25,200
GSXVL6120-R30-2.5D		3					25,200
GSXVL6160-R10-2.5D		1					43,600
GSXVL6160-R20-2.5D	16	2	40	90	16		43,600
GSXVL6160-R30-2.5D		3					43,600
GSXVL6200-R10-2.5D		1					63,300
GSXVL6200-R20-2.5D	20	2	50	100	20		63,300
GSXVL6200-R30-2.5D		3					63,300

外径許容差 : +0.015 ~ 0 コーナー半径許容差 : + 0.02 ~ 0.01

シリーズ紹介

GSX MILL VL シリーズ

23 頁

GSXVL6T-R-2.5D

GSX MILL VL 多刃 ラジアス 2.5D Ti-SUS 用

GSX MILL VL Multi-Flutes Radius 2.5D for Ti-SUS


●不等分割、不等リードの採用で高速・高品位加工が可能です。

Using unequal spacing of teeth and variable leads make high-speed and high-quality work possible.



超硬 **GSXII** **44°/46°** **h6** **6-20**

工具材料 コーティング ねじれ角 シャンク径許容 外径範囲



LIST 9108

オーダ方法

商品記号

切削条件 Milling Condition **▶C-165**

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

商品記号 CODE	外径 Dc	コーナー半径 r	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
GSXVL6060T-R03-2.5D	6	0.3	15	50	6		13,700
GSXVL6060T-R05-2.5D		0.5					13,700
GSXVL6060T-R10-2.5D		1					13,700
GSXVL6080T-R03-2.5D	8	0.3	20	60	8		16,200
GSXVL6080T-R05-2.5D		0.5					16,200
GSXVL6080T-R10-2.5D		1					16,200
GSXVL6100T-R03-2.5D	10	0.3	25	70	10		21,300
GSXVL6100T-R05-2.5D		0.5					21,300
GSXVL6100T-R10-2.5D		1					21,300
GSXVL6100T-R20-2.5D	10	2	25	70	10		21,300
GSXVL6120T-R05-2.5D		0.5					25,200
GSXVL6120T-R10-2.5D		1					25,200
GSXVL6120T-R20-2.5D	12	2	30	75	12		25,200
GSXVL6120T-R30-2.5D		3					25,200
GSXVL6160T-R10-2.5D		1					43,600
GSXVL6160T-R20-2.5D	16	2	40	90	16		43,600
GSXVL6160T-R30-2.5D		3					43,600
GSXVL6200T-R10-2.5D		1					63,300
GSXVL6200T-R20-2.5D	20	2	50	100	20		63,300
GSXVL6200T-R30-2.5D		3					63,300

コーナー半径許容差 : + 0.02 ~ 0.01

外径 (mm) Dc		許容差 (mm) Tolerance
を超え Above	以下 Up to	
	12	0 ~ 0.02
12		0 ~ 0.03