

# レジプロフェッショナルシリーズ

## 切断砥石

### ディスクグラインダ用 **スーパーリトル2.5**

両面補強

標準在庫品



#### 特長

スーパーリトル2.3の外径φ125～φ205タイプとなるシリーズです。

切れ味と耐久性に優れ、シリーズの中でも最も高寿命・高能率です。

#### 用途

- ・ステンレス・一般鋼材用
- ・軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断
- ・ハードな作業にも使用可能

品番	明細					寸法(mm) 外径×厚み×穴径	最高使用周速度 (m/s)	入数(枚)		発注単位 (枚)	備考
	砥材	粒度	硬度	結合剤	処理記号			小箱	大箱		
1000C24111	A	30	P	B	F	125×2.5×22	80	10	100	100	付属カラー 20
1000C24211	A	30	P	B	F	150×2.5×22	80	10	100	100	付属カラー 20
1000C24311	A	30	P	B	F	180×2.5×22	80	10	50	50	付属カラー 20
1000C24411	A	30	P	B	F	205×2.5×22	80	10	50	50	付属カラー 20

### ディスクグラインダ用 **スーパーリトル II**

両面補強

標準在庫品




#### 特長

コーナーカット・ボルト寸切用  
オフセット型切断砥石

切れ味と耐久性に優れ、高寿命・高能率です。

#### 用途

- ・ステンレス・一般鋼材用
- ・軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断
- ・コーナー部の直角切断やボルト等の根本に近い位置の切断が可能です。



品番	明細					寸法(mm) 外径×厚み×穴径	最高使用周速度 (m/s)	入数(枚)		発注単位 (枚)	備考
	砥材	粒度	硬度	結合剤	処理記号			小箱	大箱		
1000C27111	A	30	P	B	F	105×2.5×15	80	5	100	100	オフセット型

切断砥石

オフセット砥石

ビトリファイド砥石

ビトホイール

ダイヤモンド工具

ドレッシング工具

周辺機器

研削油

フリップディスク

研磨材

選定表

技術資料