



RoHS対応

ERON®

JIG SUPPORT JACKS

No.E-185



ジグサポートジャッキ

材質 S45C

熱処理 焼入HRC30±5

表面処理 黒染め


- ネジによりベースに固定して使用できます。垂直面(アングルプレートなど)に固定して使用できます。
- 高さが足りない時は、スイングクランプジョイントS型を併用すると便利です。
- クランプサポートジャッキ用アタッチメントが併用できます。



仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H(並目)	I(並目)	J(並目)	耐荷重kN	質量kg	価格
26812	JSJ110-12	90~110	32	58	22	10	27	18	M12×1.75	M16×2	M12×1.75	11	0.47	6,750
26813	JSJ150-12	130~150	32	78	22	10	27	18	M12×1.75	M16×2	M12×1.75	11	0.6	7,300
26814	JSJ110-16	90~110	32	58	22	10	27	26	M12×1.75	M16×2	M16×2	11	0.47	5,800
26815	JSJ150-16	130~150	32	78	22	10	27	26	M12×1.75	M16×2	M16×2	11	0.6	6,350

使用例



参照ページ

スイングクランプジョイントS型



標準治具シリーズ P.117 ▶

クランプサポートジャッキ用アタッチメント



P.208 ▶

補助ベース

組込用部品
クランピング
パーツ

ジャッキ

除振・防振

技術資料

索引