


# RSL4SE

スーパーハード レギュラシャンクロング 4枚刃  
SUPER HARD End Mills Regular Shank Long Four Flutes

- 汎用エンドミルです。
- 幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。

This is general long end mill for long side milling.



切削条件 Milling Condition ●▶B-275

LIST 6206  
オーダ方法

RSL4SE 外径

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

外径 Dc	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
4	20	55	6	●	2,500
5	25	60	6	●	2,500
6	25	60	6	●	2,500
7	35	75	8	●	2,880
8	35	75	8	●	2,880
9	45	90	10	●	3,230
10	45	90	10	●	3,230
13	55	105	12	●	5,110
14	55	105	12	●	5,110
17	65	120	16	●	7,690
18	65	120	16	●	7,690

外径 (mm) Dc		許容差 (mm) Tolerance
を超え Above	以下 Up to	
	10	+ 0.020 ~ 0
10		+ 0.025 ~ 0

低炭素鋼 軟鋼	炭素鋼 合金鋼	プレハードン鋼 高合金鋼	調質鋼	焼入鋼	
SS400, S10C ~ 150HB	S45C, SCM440 ~ 225HB	SUJ, NAK ~ 275HB	SKD, SKH 30 ~ 40HRC	Hardened Steels 40 ~ 50HRC 50 ~ 65HRC	
○	○	○		×	×
ステンレス鋼	耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅・銅合金	グラファイト
SUS304	Ti/Ni Alloys	FC/FCD	AC/ADC	Cu	Graphite
○		○	○	○	

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used 無印 (No mark):推奨しません Not recommended

総目次

Non Coat

刃先  
スクエア

ラジアス  
r

ボール  
R

刃数  
2枚刃

3枚刃

4枚刃

6枚刃  
~

刃長  
ショート  
~1.5D

レギュラー  
2D

ミディアム  
3D

ロング

ロングネック  
ロングシャンク

粗・  
中仕上

高硬度

アルミ・  
非鉄金属