


U字ボルト




N-010912 耐火二層管用Uバンド



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	P	d	入数
025	25A	47	2.0 × 25	60	3/8	130
030	30A	53	2.0 × 25	66	3/8	130
040	40A	63	2.0 × 25	76	3/8	120
050	50A	76	2.0 × 25	89	3/8	120
065	65A	92	2.0 × 25	105	3/8	80
080	75A	105	2.0 × 25	118	3/8	60
100	100A	131	2.0 × 32	144	3/8	50
125	125A	159	3.2(2.0) × 32	177(172)	1/2(3/8)	40
150	150A	186	3.2(2.0) × 32	204(199)	1/2(3/8)	30

- 125A、150A につきましては、3/8 ネジ、1/2 ネジを用意しています。 単位 (m/m)
- 125A、150A の 3/8 ネジ品の板厚は () 内寸法となります。




N-010944 ステン耐火二層管用Uバンド



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	P	d	入数
025	25A	47	2.0 × 25	60	3/8	130
030	30A	53	2.0 × 25	66	3/8	130
040	40A	63	2.0 × 25	76	3/8	120
050	50A	76	2.0 × 25	89	3/8	120
065	65A	92	2.0 × 25	105	3/8	80
080	75A	105	2.0 × 25	118	3/8	60
100	100A	131	2.0 × 25	144	3/8	50
125	125A	159	2.0 × 32	174(172)	1/2(3/8)	40
150	150A	186	2.0 × 32	201(199)	1/2(3/8)	30

- 125A、150A につきましては、3/8 ネジ、1/2 ネジを用意しています。 単位 (m/m)
- SUS304




N-070464 PCUボルト



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	ネジ径	P	L	E	入数
001	15A	25.7	3/8	36	50	30	300
002	20A	31.2	3/8	43	55	30	250
003	25A	37.6	3/8	49	63	35	250
004	32A	46.3	3/8	57	72	35	200
005	40A	52.2	3/8	63	78	40	200
006	50A	64.1	3/8	74	89	45	200
007	65A	79.9	3/8	90	111	45	150
008	80A	92.7	3/8	103	121	45	150
009	100A	118.3	3/8	128	149	45	100
010	125A	143.8	1/2	160	190	45	—
011	150A	170.2	1/2	187	215	45	—

- 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (外面被覆鋼管) 用 U ボルトです。 単位 (m/m)
- 丸ワッシャー付



N-070468 ステンPCUボルト

コード No.	管径称	適合配管径 (A)	ネジ径	P	L	E	入数
001	15A	25.7	3/8	36	50	30	300
002	20A	31.2	3/8	43	55	30	250
003	25A	37.6	3/8	49	63	35	250
004	32A	46.3	3/8	57	72	35	200
005	40A	52.2	3/8	63	78	40	200
006	50A	64.1	3/8	74	89	45	200
007	65A	79.9	3/8	90	111	45	150
008	80A	92.7	3/8	103	121	45	150
009	100A	118.3	3/8	128	149	45	100
010	125A	143.8	1/2	160	190	45	—
011	150A	170.2	1/2	187	215	45	—

- 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (外面被覆鋼管) 用 U ボルトです。 単位 (m/m)
- 丸ワッシャー付
- SUS304