



プラグ(Plug)

ソケット(Socket)



製品形式	寸法(mm)					質量(g)
	L	A	E	T	H	
N350-2P	72	36	13	Rc 1/4	六角 27	168
N350-3P	72	36	13	Rc 3/8	六角 27	176
N350-4P	82.5	40.5	18	Rc 1/2	六角 32	271
N350-6P	90	44.5	18	Rc 3/4	六角 41	483
N350-8P	119	57	22	Rc 1	六角 50	1038

製品形式	寸法(mm)					質量(g)
	L	D	E	T	H	
N350-2S	82	34	13	Rc 1/4	二面 30	360
N350-3S	82	34	13	Rc 3/8	二面 30	369
N350-4S	93.5	41	16	Rc 1/2	二面 36	559
N350-6S	105.5	49	18	Rc 3/4	二面 46	986
N350-8S	129	63	22	Rc 1	二面 55	1753



サイズ	製品形式	最高使用圧力 MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	耐圧力 MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )
Rc 1/4"	N350-2SP	34.3 (350)	51.5 (525)
Rc 3/8"	N350-3SP		
Rc 1/2"	N350-4SP		
Rc 3/4"	N350-6SP		
Rc 1"	N350-8SP		

製品形式の表示方法

N350-3-P-N

①

②

③

①サイズ

2	1/4"
3	3/8"
4	1/2"
6	3/4"
8	1"

②形状

S	ソケット
P	プラグ

③シール材質

N	ニトリルゴム
---	--------