

レジプロフェッショナルシリーズ

切断砥石

エンジンカッター用 **スーパーEC**

両面補強

標準在庫品



特長

- ・エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。
- ・安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。

用途

- ・金属用 (A砥材): 鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断
- ・非金属用 (C/GC砥材): 石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断

品番	明細					寸法(mm) 外径×厚み×穴径	最高使用周速度 (m/s)	入数(枚)		発注単位 (枚)	備考
	砥材	粒度	硬度	結合剤	処理記号			小箱	大箱		
1000C50011	A	24	T	B	F	305×4.0×20	100	10	20	20	金属用
1000C50021	A	24	T	B	F	305×4.0×22	100	10	20	20	金属用
1000C50031	A	24	T	B	F	305×4.0×25.4	100	10	20	20	金属用
1000C50041	A	24	T	B	F	305×4.0×30.5	100	10	20	20	金属用
1000C50111	C/GC	24	T	B	F	305×4.0×20	100	10	20	20	非金属用
1000C50121	C/GC	24	T	B	F	305×4.0×22	100	10	20	20	非金属用
1000C50131	C/GC	24	T	B	F	305×4.0×25.4	100	10	20	20	非金属用
1000C50141	C/GC	24	T	B	F	305×4.0×30.5	100	10	20	20	非金属用

切断砥石

オフセット砥石

ビトリファイド砥石

ビットホイール

ダイヤモンド工具

ドリルビット工具

周辺機器

研削油

フリップディスク

研磨材

選定表

技術資料