

■ 共通技術データ

- 表面処理 シルバー : アルマイト処理 (平均5μm以上)
クリア電着塗装 ※
- 切断寸法 mm単位
- 切断公差 ±0.3mm (≦2m)
- ブラック : 黒アルマイト処理 (平均5μm以上)
艶消クリア電着塗装 ※
- ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装 (塗膜厚さ: 規定なし/JIS H8602:2010準拠)


ヘビー級



シルバー


AFS-15120-6

3,950 円/m



適応エンドキャップ

- ブラック色
- ECP-1560-6 (2個使用)
- 170 円/piece




参照 P201...⑦

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm ²	731.0 mm ²	1.974 kg/m	Ix 1.98×10 ⁴ mm ⁴	Iy 93.4×10 ⁴ mm ⁴


ヘビー級



シルバー


AFS-15150-6

3,950 円/m




適応エンドキャップ

- ブラック色
- ECP-1560-6
- 170 円/piece



- ブラック色
- ECP-1590-6
- 190 円/piece



参照 P201...⑦⑧

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm ²	795.0 mm ²	2.147 kg/m	Ix 2.38×10 ⁴ mm ⁴	Iy 160.2×10 ⁴ mm ⁴


ヘビー級



シルバー


AFS-15150B-6

4,760 円/m




適応エンドキャップ

- ブラック色
- ECP-1560-6
- 170 円/piece



- ブラック色
- ECP-1590-6
- 190 円/piece




参照 P201...⑦⑧

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm ²	960.1 mm ²	2.592 kg/m	Ix 2.59×10 ⁴ mm ⁴	Iy 180.4×10 ⁴ mm ⁴

● T溝詳細図



● 標準座グリ基準寸法 (M6)

		(mm)						
		ds	d'	dk	D'	K	H'	H''
寸法		6	6.6	10	11	6	11	48

各フレームごとの詳細寸法はP412を参照

