


ご注文方法
(注文例)


加工内容	
切断のみ	→
片端面タップ	→
両端面タップ	→

型式	寸法(mm)	タップ加工 TorW	数量
AFS-3090-6	500	無記入	1本
AFS-3090-6	1500	T	2本
AFS-3090-6	3000	W	3本


タップ加工 T : 片端面タップ(深さ12mm)
W : 両端面タップ(深さ12mm)



ヘビー級




AFS-6060-6
4,500 円/m



○ NIC規格タップ位置

適応エンドキャップ

- ブラック色
ECP-6060-6
- グレー色
ECP-6060-6-GY
210 円/piece




■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm ²	1039.0 mm ²	2.805 kg/m	lx 44.3×10 ⁴ mm ⁴ ly 44.3×10 ⁴ mm ⁴

スタンダード級




AFS-6060L-6
3,860 円/m
AFS-6060L-6-BK
5,020 円/m



○ NIC規格タップ位置

適応エンドキャップ

- ブラック色
ECP-6060-6
- グレー色
ECP-6060-6-GY
210 円/piece




■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm ²	892.3 mm ²	2.409 kg/m	lx 37.3×10 ⁴ mm ⁴ ly 37.3×10 ⁴ mm ⁴

ライト級




AFS-6060F-6
3,020 円/m



○ NIC規格タップ位置

適応エンドキャップ

- ブラック色
ECP-6060-6
- グレー色
ECP-6060-6-GY
210 円/piece




■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm ²	696.9 mm ²	1.882 kg/m	lx 29.9×10 ⁴ mm ⁴ ly 29.9×10 ⁴ mm ⁴




AFS-6060C-6
3,860 円/m



○ NIC規格タップ位置

適応エンドキャップ

- ブラック色
ECP-6060-6
- グレー色
ECP-6060-6-GY
210 円/piece




■ 技術データ


在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm ²	876.4 mm ²	2.366 kg/m	lx 40.21×10 ⁴ mm ⁴ ly 40.21×10 ⁴ mm ⁴

● 加工内容

座グリ加工



角度切断



切欠き加工



座グリ加工・角度切断・切欠き加工については図面にてご指示ください。

● 納期詳細 P437

● CAD:IGES・STEP・DXFデータ有。RoHS対応品です。

*1 販売寸法 : 商品を安全に発送する為、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。

* 定 価 : 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けませう。

プロファイル
ローラ
ブレード
スクリーン
フレーム
ウェル
ジョイント
アクセサリー
シーティング
ポルト
高剛性
コネクタ
プロファイル
プロファイル
AGシステム
プロファイル
ローラ
コンベヤ
洗浄機
ラミネーター
インテックス
関連項目