


六角穴付皿ボルト



スチール製 ステンレス製



単位: mm

ネジサイズ	ネジピッチ	D		H		h	B		C
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	参考	基準寸法	許容差	約
M3	0.5	6	0 -0.30	1.7	0 -0.14	0.2	2	+0.08 +0.02	2.3
M4	0.7	8	0 -0.36	2.3	0 -0.14	0.3	2.5	+0.08 +0.02	2.9
M5	0.8	10	0 -0.36	2.8	0 -0.14	0.3	3	+0.08 +0.02	3.5
M6	1	12	0 -0.43	3.3	0 -0.18	0.3	4	+0.105 +0.03	4.7
M8	1.25	16	0 -0.46	4.4	0 -0.18	0.4	5	+0.105 +0.03	5.9

■ FCSシリーズ (スチール製)

材質:SCM435 表面処理:三価クロメート 強度区分:10.9 色:シルバー

ネジサイズ	長さ(L) (mm)	型式	質量 (g/piece)	定価 (円/piece)	50個パック定価 (円/pack)
M3	4	FCS-03-04	0.2	60	-
	6	FCS-03-06	0.3		
	10	FCS-03-10	0.5		
M4	8	FCS-04-08	0.8	20	-
	10	FCS-04-10	1.0		
	12	FCS-04-12	1.1		
M5	12	FCS-05-12	1.9	30	-
	15	FCS-05-15	2.2		
M6	14	FCS-06-14	3.2	30	-
	18	FCS-06-18	3.8		
M8	18	FCS-08-18	7.7	40	-
	22	FCS-08-22	8.9		

■ FCSSシリーズ (ステンレス製)


材質:SUS XM7 表面処理:無し 強度区分:A2-50

ネジサイズ	長さ(L) (mm)	型式	質量 (g/piece)	定価 (円/piece)	50個パック定価 (円/pack)
M3	4	FCSS-03-04	0.2	30	-
	6	FCSS-03-06	0.3		
	10	FCSS-03-10	0.5		
M4	8	FCSS-04-08	0.8	30	-
	10	FCSS-04-10	1.0		
	12	FCSS-04-12	1.1		
M5	12	-	-	-	-
	15	-	-		
M6	14	FCSS-06-14	3.3	55	-
	18	FCSS-06-18	4.0		
M8	18	FCSS-08-18	7.8	65	-
	22	FCSS-08-22	9.0		

六角穴付ボタンボルト



スチール製 ステンレス製



単位: mm

ネジサイズ	ネジピッチ	D		H		h	B		C
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	参考	基準寸法	許容差	約
M4	0.7	7.5	0 -0.3	2.6	±0.15	0.4	2.5	+0.08 +0.02	2.9
M6	1	10.5	0 -0.4	4	±0.2	0.8	4	+0.105 +0.03	4.7
M8	1.25	14	0 -0.5	5	±0.2	0.8	5	+0.105 +0.03	5.9

■ BCSシリーズ (スチール製)

材質:SCM435 表面処理:三価クロメート 強度区分:10.9 色:シルバー

ネジサイズ	長さ(L) (mm)	型式	質量 (g/piece)	定価 (円/piece)	50個パック定価 (円/pack)
M4	5	BCS-04-05	0.9	25	-
	8	BCS-04-08	1.1	20	
	10	BCS-04-10	1.2		
	15	-	-		
M6	12	BCS-06-12	3.6	25	-
	14	BCS-06-14	4.0		
M8	15	BCS-08-15	8.3	40	-
	18	BCS-08-18	9.3		

■ BCSSシリーズ (ステンレス製)


材質:SUS XM7 表面処理:無し 強度区分:A2-50

ネジサイズ	長さ(L) (mm)	型式	質量 (g/piece)	定価 (円/piece)	50個パック定価 (円/pack)
M4	5	BCSS-04-05	0.8	30	-
	8	-	-	50	
	10	-	-		
	15	BCSS-04-15	1.9		
M6	12	BCSS-06-12	3.3	45	-
	14	-	-		
M8	15	-	-	-	-
	18	-	-		

トラスボルト



スチール製 ステンレス製



単位: mm

ネジサイズ	ネジピッチ	D	K	m
		最大(基準寸法)	最大(基準寸法)	呼び(基準寸法)
M4	0.7	9.4	2.5	4.3
M5	0.8	11.8	3.1	5.0
M6	1	14	3.7	6.3

■ TSBシリーズ (スチール製)

材質:SWCH相当 表面処理:三価クロメート 色:シルバー

ネジサイズ	長さ(L) (mm)	型式	質量 (g/piece)	定価 (円/piece)	50個パック定価 (円/pack)
M4	10	TSB-04-10	1.4	15	-
M5	10	TSB-05-10	2.6	18	
M6	12	TSB-06-12	4.5	25	
	15	TSB-06-15	5.0		
	25	TSB-06-25	6.7		

■ TSBSシリーズ (ステンレス製)

材質:SUS XM7 表面処理:無し

ネジサイズ	長さ(L) (mm)	型式	質量 (g/piece)	定価 (円/piece)	50個パック定価 (円/pack)
M4	10	TSBS-04-10	1.5	20	-
M5	10	TSBS-05-10	2.6	20	
M6	12	TSBS-06-12	4.5	25	
	15	TSBS-06-15	5.0		
	25	TSBS-06-25	6.7		