

ご注文
方法
(注文例)

加工内容

- 切断のみ →
- 片端面タップ →
- 両端面タップ →

型式

- AFS-5050-8
- AFS-5050-8
- AFS-5050-8

寸法(mm)

- 500
- 1500
- 3000

タップ加工 Tor/W


- 無記入
- T
- W

数量


- 1本
- 2本
- 3本

タップ加工

T : 片端面タップ(深さ20mm)
W : 両端面タップ(深さ20mm)




高剛性フレーム



AFS-100150H-10

26,400 円/m



適応エンドキャップ

- ブラック色
ECP-50100-10
- グレー色
ECP-50100-10-GY

380 円/piece

- ブラック色
ECP-100100-10
- グレー色
ECP-100100-10-GY

500 円/piece

参照 P310...^{54,55}

■ 技術データ


在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
4,000 mm	15~3,000 mm	A6N01S-T5	245 N/mm ²	4414.3 mm ²	11.92 kg/m	Ix 532.5×10 ⁴ mm ⁴ Iy 1090.2×10 ⁴ mm ⁴

高剛性フレーム



AFS-100200H-10


40,900 円/m



適応エンドキャップ

- ブラック色
ECP-100100-10
(2個使用)
- グレー色
ECP-100100-10-GY
(2個使用)

500 円/piece




参照 P310...⁵⁵

■ 技術データ


在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
4,000 mm	15~3,000 mm	A6N01S-T5	245 N/mm ²	5611.1 mm ²	15.15 kg/m	Ix 691.8×10 ⁴ mm ⁴ Iy 2433.6×10 ⁴ mm ⁴

高剛性フレーム



AFS-50200H-10


25,500 円/m



適応エンドキャップ

- ブラック色
ECP-50100-10
(2個使用)
- グレー色
ECP-50100-10-GY
(2個使用)

380 円/piece




参照 P310...⁵⁴

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6N01S-T5	245 N/mm ²	4020.2 mm ²	10.855 kg/m	Ix 109.4×10 ⁴ mm ⁴ Iy 1505.0×10 ⁴ mm ⁴

● 加工内容



座グリ加工・角度切筋・切欠き加工については図面にてご指示ください。

● 納期詳細 P437

● CAD: IGES・STEP・DXFデータ有。RoHS対応品です。

*1 販売寸法: 商品を安全に発送する為、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。

* 定 価: 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けれます。