


NE-4

パワーソリッド
エンドミル

POWER SOLID 4-Flute End Mill



- この規格・サイズは、特定商社在庫となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- Semi-standard item, please inquire for price and delivery.



被削材 Work Material				
炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels・Tool Steels	プリハードン鋼・調質鋼 Prehardened Steels	焼き入れ鋼 Hardened Steels	
			～55HRC	55HRC～
○	○	○		
ステンレス鋼 Stainless Steels	チタン合金 Titanium Alloy	アルミ合金 Aluminum	銅合金 Copper	樹脂 Plastic
○		○	○	○

単位 [寸法 : mm]
Unit [size : mm]

コードNo. Code No.	(D)刃径 Dia.	(ℓ)刃長 Length of Cut	(γ)首角 Neck Taper Angle	(d)シャンク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
01-00114-00300	3	8	9°	6	45	(7,800)
01-00114-00400	4	10	9°	6	45	(7,800)
01-00114-00450	4.5	13	9°	6	50	(8,400)
01-00114-00500	5	13	9°	6	50	(7,800)
01-00114-00600	6	13	—	6	50	(8,100)
01-00114-00700	7	18	9°	8	60	(15,700)
01-00114-00800	8	18	—	8	60	(12,700)
01-00114-01000	10	20	—	10	65	(18,300)
01-00114-01200	12	23	—	12	70	(28,300)
01-00114-01400	14	30	9°	16	85	(51,200)
01-00114-01500	15	35	9°	16	90	(51,200)
01-00114-01600	16	35	—	16	90	(51,200)
01-00114-01800	18	40	9°	20	100	(89,500)
01-00114-02000	20	45	—	20	110	(89,500)

オーダー方法 NE-4 刃径(D)を指示して下さい。
When you order, indicate NE-4 (D).


※(γ)は参考値です。
※(γ) is reference value.

- 切削条件表はP232に記載
- Recommended Milling Conditions are shown on page 232.

NEL-3

パワーソリッド
ロング刃
エンドミル

POWER SOLID 3-Flute Long End Mill



- この規格・サイズは、特定商社在庫となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- Semi-standard item, please inquire for price and delivery.



被削材 Work Material				
炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels・Tool Steels	プリハードン鋼・調質鋼 Prehardened Steels	焼き入れ鋼 Hardened Steels	
			～55HRC	55HRC～
○	○	○		
ステンレス鋼 Stainless Steels	チタン合金 Titanium Alloy	アルミ合金 Aluminum	銅合金 Copper	樹脂 Plastic
○		○	○	○

単位 [寸法 : mm]
Unit [size : mm]

コードNo. Code No.	(D)刃径 Dia.	(ℓ)刃長 Length of Cut	(d)シャンク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
01-00116-00600	6	25	6	75	(15,700)
01-00116-00800	8	35	8	90	(23,500)
01-00116-01000	10	45	10	110	(33,900)
01-00116-01200	12	55	12	120	(51,800)
01-00116-01400	14	65	16	140	(119,900)
01-00116-01600	16	65	16	140	(125,500)
01-00116-01800	18	75	20	155	(170,000)
01-00116-02000	20	85	20	165	(182,400)

オーダー方法 NEL-3 刃径(D)を指示して下さい。
When you order, indicate NEL-3 (D).

CBN
Cubic Boron
Nitride

ダイヤモンド
Diamond

スクエア
Square

ロングネック
スクエア
Long Neck
Square

ボール
Ball

ロングネック
ボール
Long Neck
Ball

テーパ
Taper

テーパ
ボール
Taper Ball

ラジアス
Corner R

ロングネック
ラジアス
Long Neck
Corner R

総型
Formed
Cutter

ドリル
Drill

その他
Others

技術資料
Technical Data

参考資料
Technical Guidance