


Crimp type

Order Cording (形名構成)

NJC-20 12 C-PM ※



補助記号「00」
コネクタの形状
クリンプタイプ
コンタクト数
シェルサイズ
シリーズ名称

※Contact (コンタクト)



CC0101-F
Female Contact
(メスコンタクト)



CC0101-M
Male Contact
(オスコンタクト)

The purchase only of contact: 1 lot increases with 12 of then.
注) コンタクトのみのご購入: 1ロットは12本

※The contact is sold separately with this type. Therefore, add supplementary symbol "00" if you desire one with a contact.
※このタイプは、コンタクトが別売りとなっておりますのでコンタクト付きを希望される場合は、補助記号「00」を追加してください。

●Electrical performance(電気的性能)

Rating (定格)	5A 250V
Withstand voltage (耐電圧)	AC 1,000V
Contact resistance (接触抵抗)	5mΩ or less (1分間)
Insulation resistance (絶縁抵抗)	1,000MΩ or more
AWG	#20 or #22

●Material and Finish

	Material (材質)	Finish (処理)
Shell (シェル)	Zinc alloy (亜鉛合金)	Crape chrome plating (梨地クロムめっき)
Insulator(絶縁体)	Synthetic resin (合成樹脂)	
Contact (コンタクト)	Copper alloy (銅合金)	Gold plating (金めっき)

●材質及び処理

●Working temperature range : -25°C to +85°C

●使用温度範囲 : -25°C~+85°C


Plug

S Type
NJC-2012C-PF
G Type
NJC-2012C-PM




Receptacle

S Type
NJC-2012C-RM
G Type
NJC-2012C-RF




Adapter(Jack)

S Type
NJC-2012C-AdM
G Type
NJC-2012C-AdF



Adapter with frange (Panel Jack)

S Type
NJC-2012C-Ad(F)M
G Type
NJC-2012C-Ad(F)F



Crimp tool unit for NJC-2012C (NJC-2012C用圧着工具)

M22520/1-01
Crimp tool body
(圧着工具本体)



CL01-#20
Locator
(ロケーター)



M22520/3-1
Gauge
(ゲージ)



CR-01
Removable tool
(引抜き工具)

