


2-Flute Ball End Mill for Nonferrous

CBN
Cubic Boron
Nitride



- この規格・サイズは、特定商社在庫となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- Semi-standard item, please inquire for price and delivery.



被削材 Work Material

炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels・Tool Steels	プリハード鋼・調質鋼 Prehardened Steels	焼き入れ鋼 Hardened Steels	
			~ 55HRC	55HRC ~
ステンレス鋼 Stainless Steels	チタン合金 Titanium Alloy	アルミ合金 Aluminum	銅合金 Copper	樹脂 Plastic

単位 [寸法 : mm]
Unit [size : mm]

コードNo. Code No.	内ボール半径 Radius	(ℓ)刃長 Length of Cut	(D)刃径 Dia.	(γ)首角 Neck Taper Angle	(d)シャンク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
07-00523-00050	R0.5	2	1	9°	4	45	(7,400)
07-00523-00075	R0.75	3	1.5	9°	4	45	(7,400)
07-00523-00100	R1	4	2	12°	6	60	(7,400)
07-00523-00125	R1.25	5	2.5	9°	6	60	(7,400)
07-00523-00150	R1.5	6	3	9°	6	60	(8,500)
07-00523-00175	R1.75	7	3.5	9°	6	60	(8,500)
07-00523-00200	R2	8	4	9°	6	60	(8,500)
07-00523-00250	R2.5	10	5	9°	6	60	(9,600)
07-00523-00300	R3	12	6	—	6	80	(10,600)
07-00523-00400	R4	16	8	—	8	90	(14,600)
07-00523-00500	R5	20	10	—	10	100	(17,800)
07-00523-00600	R6	24	12	—	12	110	(27,200)
07-00523-00800	R8	32	16	—	16	150	(60,900)
07-00523-01000	R10	40	20	—	20	170	(94,600)

オーダー方法

DB ボール半径寸法 (R) を指示して下さい。
When you order, indicate DB (R).

※(γ)は参考値です。
※(γ) is reference value.

- 切削条件表はP356に記載
- Recommended Milling Conditions are shown on page 356.

ダイヤモンド
Diamond

スクエア
Square

ロングネック
スクエア
Long Neck
Square

ボール
Ball

ロングネック
ボール
Long Neck
Ball

テーパ
Taper

テーパ
ボール
Taper Ball

ラジアス
Corner R

ロングネック
ラジアス
Long Neck
Corner R

総型
Formed
Cutter

ドリル
Drill

その他
Others

技術資料
Technical Data

参考資料
Technical Guidance