


### 2-Flute Radius End Mill



- この規格・サイズは、特定商社在庫となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- Semi-standard item, please inquire for price and delivery.



被削材 Work Material									
炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels・Tool Steels	プリハードン鋼・調質鋼 Prehardened Steels	焼き入れ鋼 Hardened Steels		ステンレス鋼 Stainless Steels	チタン合金 Titanium Alloy	アルミ合金 Aluminum	銅合金 Copper	樹脂 Plastic
			~55HRC	55HRC~					
○	○	○			○		○	○	○

コードNo. Code No.	(D)刃径 Dia.	(R)コーナー半径 Corner Radius	(ℓ)刃長 Length of Cut	(γ)首角 Neck Taper Angle	(d)シャンク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
01-00772-00102	1	R0.2	3	9°	4	45	(9,300)
01-00772-00152	1.5	R0.2	4.5	9°	4	45	(9,000)
01-00772-00155		R0.5					(9,700)
01-00772-00202	2	R0.2	6	9°	4	45	(8,300)
01-00772-00205		R0.5					(9,000)
01-00772-00252	2.5	R0.2	8	9°	4	45	(8,300)
01-00772-00255		R0.5					(9,000)
01-00772-00302	3	R0.2	10	9°	6	45	(8,700)
01-00772-00305		R0.5					(9,300)
01-00772-00310		R1					(10,300)
01-00772-00402	4	R0.2	12	9°	6	50	(9,000)
01-00772-00405		R0.5					(9,700)
01-00772-00410		R1					(10,300)
01-00772-00502	5	R0.2	15	9°	6	55	(9,300)
01-00772-00505		R0.5					(10,000)
01-00772-00510		R1					(10,700)
01-00772-00515		R1.5					(11,300)
01-00772-00602	6	R0.2	18	-	6	60	(9,700)
01-00772-00605		R0.5					(10,300)
01-00772-00610		R1					(11,000)
01-00772-00615		R1.5					(11,700)
01-00772-00620		R2					(12,300)
01-00772-00805	8	R0.5	24	-	8	70	(14,000)
01-00772-00810		R1					(15,100)
01-00772-00815		R1.5					(15,800)
01-00772-00820		R2					(16,600)
01-00772-00825		R2.5					(16,900)
01-00772-00830		R3					(16,900)

単位 [寸法: mm]  
Unit [size: mm]

コードNo. Code No.	(D)刃径 Dia.	(R)コーナー半径 Corner Radius	(ℓ)刃長 Length of Cut	(γ)首角 Neck Taper Angle	(d)シャンク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
01-00772-01005	10	R0.5	30	-	10	80	(18,300)
01-00772-01010		R1					(19,000)
01-00772-01015		R1.5					(19,700)
01-00772-01020		R2					(20,400)
01-00772-01025		R2.5					(21,100)
01-00772-01030	R3	(21,100)					
01-00772-01205	12	R0.5	36	-	12	85	(26,400)
01-00772-01210		R1					(27,100)
01-00772-01215		R1.5					(27,800)
01-00772-01220		R2					(28,700)
01-00772-01225		R2.5					(29,400)
01-00772-01230		R3					(29,400)
01-00772-01610	16	R1	50	-	16	110	(63,900)
01-00772-01615		R1.5					(65,300)
01-00772-01620		R2					(66,200)
01-00772-01625		R2.5					(67,500)
01-00772-01630		R3					(67,500)
01-00772-01640		R4					(68,200)
01-00772-01650		R5					(69,000)
01-00772-02010	20	R1	60	-	20	135	(98,200)
01-00772-02015		R1.5					(99,400)
01-00772-02020		R2					(100,700)
01-00772-02025		R2.5					(101,900)
01-00772-02030		R3					(101,900)
01-00772-02040		R4					(102,700)
01-00772-02050		R5					(103,600)

**オーダー方法** NSR-2 刃径(D)×コーナー半径寸法(R)を指示して下さい。 ※(γ)は参考値です。  
When you order, indicate NSR-2 (D)×(R). ※(γ) is reference value.

- 切削条件表はP446に記載
- Recommended Milling Conditions are shown on page 446.

**CBN**  
Cubic Boron Nitride

**ダイヤモンド**  
Diamond

**スクエア**  
Square

コーティング  
Non-Coating

**ロングネックスクエア**  
Long Neck Square

コーティング  
Non-Coating

**ボール**  
Ball

コーティング  
Non-Coating

**ロングネックボール**  
Long Neck Ball

コーティング  
Non-Coating

**テーパ**  
Taper

コーティング  
Non-Coating

**テーパボール**  
Taper Ball

コーティング  
Non-Coating

**ラジラス**  
Corner R

コーティング  
Non-Coating

**ロングネックラジラス**  
Long Neck Corner R

コーティング  
Non-Coating

**総型**  
Formed Cutter

コーティング  
Non-Coating

**ドリル**  
Drill

コーティング  
Non-Coating

**その他**  
Others

**技術資料**  
Technical Data

**参考資料**  
Technical Guidance