


CBN
Cubic Boron
Nitride

MUGEN-COATING PREMIUM 2-Flute LEAD25 End Mill



- 無限コーティングプレミアムの採用により、ステンレス鋼・チタン等の耐熱合金に対応。
- 刃長は刃径の等倍で25°ネジレを採用。
- 剛性を高めた設計で、溝加工でのビビリと倒れを最小限に抑制。
- Applicable for heat resistance alloy such as stainless steels and titanium alloy by MUGEN-COATING PREMIUM.
- L/D=1 and helix 25° to increase rigidity and realize high efficient machining.
- Suppress chatter and deflection in slotting process.



被削材 Work Material									
炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels・Tool Steels	プリハードン鋼・調質鋼 Prehardened Steels	焼き入れ鋼 Hardened Steels		ステンレス鋼 Stainless Steels	チタン合金 Titanium Alloy	アルミ合金 Aluminum	銅合金 Copper	樹脂 Plastic
			~ 55HRC	55HRC ~					
◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	○

単位 [寸法: mm / 価格: 円]
Unit (size: mm / Retail Price: JPY)

コードNo. Code No.	(D)刃径 Dia.	(ℓ)刃長 Length of Cut	(γ)首角 Neck Taper Angle	(d)シャンク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
08-0005-00010	0.1	0.1	12°	4	45	7,200
08-0005-00020	0.2	0.2	12°	4	45	4,600
08-0005-00030	0.3	0.3	12°	4	45	3,700
08-0005-00040	0.4	0.4	12°	4	45	4,100
08-0005-00050	0.5	0.5	12°	4	45	2,500
08-0005-00060	0.6	0.6	12°	4	45	2,500
08-0005-00070	0.7	0.7	12°	4	45	2,500
08-0005-00080	0.8	0.8	12°	4	45	2,500
08-0005-00090	0.9	0.9	12°	4	45	2,500
08-0005-00100	1	1	12°	4	45	2,200
08-0005-00110	1.1	1.1	12°	4	45	2,500
08-0005-00120	1.2	1.2	12°	4	45	2,500
08-0005-00130	1.3	1.3	12°	4	45	2,500
08-0005-00140	1.4	1.4	12°	4	45	2,500
08-0005-00150	1.5	1.5	12°	4	45	2,300
08-0005-00160	1.6	1.6	12°	4	45	2,500
08-0005-00170	1.7	1.7	12°	4	45	2,500
08-0005-00180	1.8	1.8	12°	4	45	2,500
08-0005-00190	1.9	1.9	12°	4	45	2,500
08-0005-00200	2	2	12°	4	45	2,300
08-0005-00250	2.5	2.5	12°	4	45	2,300
08-0005-00300	3	3	12°	6	45	3,200
08-0005-00400	4	4	12°	6	45	3,400
08-0005-00500	5	5	12°	6	50	3,700
08-0005-00600	6	6	—	6	50	3,800

オーダー方法 MXH225 刃径(D)を指示して下さい。
When you order, indicate MXH225 (D).

※(γ)は参考値です。
※(γ) is reference value.

●切削条件表はP105に記載
●Recommended Milling Conditions are shown on page 105.

ダイヤモンド
Diamond

スクエア
Square

ロングネック
スクエア
Long Neck
Square

ボール
Ball

ロングネック
ボール
Long Neck
Ball

テーパ
Taper

テーパ
ボール
Taper Ball

ラジアス
Corner R

ロングネック
ラジアス
Long Neck
Corner R

総型
Formed
Cutter

ドリル
Drill

その他
Others

技術資料
Technical Data

参考資料
Technical Guidance