


## ユニオンティー



### ●ミリサイズ

品番	適用チューブサイズ 外径×内径 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	L5 (mm)	F チューブ 挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	質量 (g)
CSA-UT6×4	6×4	23.5	30.5	47.0	7	14.0	12.0	3.0	5.0	63.0
CSA-UT8×5	8×5	25.0	33.0	50.0	7.5	14.0	14.0	4.3	10.0	77.0
CSA-UT8×6	8×6	25.0	33.0	50.0	7.5	14.0	14.0	5.0	13.5	74.0
CSA-UT10×8	10×8	29.0	39.0	58.0	8.5	19.0	17.0	6.5	24.0	140.0
CSA-UT12×9	12×9	31.0	42.0	62.0	10	19.0	19.0	7.5	32.0	158.0
CSA-UT12×10	12×10	31.0	42.0	62.0	10	19.0	19.0	8.5	41.5	150.0

※受注生産品



### ●インチサイズ

品番	適用チューブサイズ 外径×内径 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	L5 (mm)	F チューブ 挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	質量 (g)
CSA-UT1/4	6.35×4.57	23.5	30.0	47.0	7	14.0	12.0	3.5	7.0	62.0
CSA-UT3/8	9.53×6.99	29	39.0	58.0	8.5	19.0	17.0	5.8	19.0	142.0
CSA-UT1/2	12.70×9.56	33.5	46.0	67.0	10.5	22.0	22.0	8.2	37.0	209.0


## パネルタッチコネクタ



### ●ミリサイズ

品番	適用チューブサイズ 外径×内径 (mm)	L (mm)	F チューブ 挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	T 推奨 パネル穴径 (mm)	t 最大 パネル厚 (mm)	ワッシャー 厚み (mm)	ワッシャー 外径 (mm)	HXφ 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	質量 (g)
CSA-UCT6×4	6×4	46.0	7	12.0	21.0	16	6.0	3	28	21.0×23.0	3.0	7.0	—
CSA-UCT8×5	8×5	48.0	7.5	14.0	22.0	18	6.0	3	30	22.0×24.0	4.3	13.0	—
CSA-UCT8×6	8×6	48.0	7.5	14.0	22.0	18	6.0	3	30	22.0×24.5	5.0	18.0	—
CSA-UCT10×8	10×8	51.0	8.5	17.0	26.0	21	6.0	3	37	26.0×29.0	6.5	31.0	—
CSA-UCT12×9	12×9	55.5	10	19.0	27.0	23	5.5	3	37	27.0×30.0	7.5	41.0	—
CSA-UCT12×10	12×10	54.5	10	19.0	27.0	23	5.5	3	37	27.0×30.0	8.5	52.5	—

※受注生産品



## アセンブリナット




### ●ミリサイズ

品番	適用 チューブ外径 (mm)	L (mm)	H2 二面幅 (mm)	質量 (g)
CSAN4	4	11.0	10.0	4.0
CSAN6	6	12.5	12.0	6.0
CSAN8	8	14.0	14.0	8.5
CSAN10	10	15.5	17.0	14.0
CSAN12	12	17.5	19.0	18.5
CSAN19	19	22.5	27.0	37.5

※受注生産品

### ●インチサイズ

品番	適用 チューブ外径 (inch)	L (mm)	H2 二面幅 (mm)	質量 (g)
CSAN1/4	1/4	12.5	12.0	6.0
CSAN3/8	3/8	15.5	17.0	14.5
CSAN1/2	1/2	19.0	22.0	29.0



チューブ

クリップ

加工チューブ

ブッシュ  
継手

クイック  
継手

クリップ  
ケミフィット  
継手

竹のこ  
継手

制御切替  
シリーズ  
着脱

治具・工具  
付属品

技術資料

参考資料