

ユニオンコネクタ




●ミリサイズ

品番	適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	Fチューブ挿入長さ (mm)	H1二面幅 (mm)	H2二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	質量 (g)
CP-UC4	4	38.7	17	12.0	12.0	2.8	3.0	3.0
CP-UC6	6	43.2	19	14.0	14.0	5.0	10.0	3.0
CP-UC8	8	57.4	22	16.5	16.5	6.0	22.0	5.0
CP-UC10	10	63.2	29	18.5	19.0	8.0	35.5	9.0
CP-UC12	12	77.4	29	24.0	21.5	10.0	51.0	15.0

●インチサイズ

品番	適用チューブ外径 (inch)	L (mm)	Fチューブ挿入長さ (mm)	H1二面幅 (mm)	H2二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	質量 (g)
CP-UC1/4	1/4	43.8	19	14.0	14.0	5.0	12.0	3.0
CP-UC3/8	3/8	61.2	28	18.5	19.0	8.0	31.5	9.0
CP-UC1/2	1/2	78.6	29	24.0	22.0	10.0	56.0	15.0



90°ユニオンエルボ




●ミリサイズ

品番	適用チューブ外径 (mm)	L1 (mm)	L8 (mm)	Fチューブ挿入長さ (mm)	H1二面幅 (mm)	H2二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	質量 (g)
CP-UL6	6	29.1	37.1	19	12.0	14.0	5.0	9.0	5.0
CP-UL8	8	39.0 (37.0)	48.5 (46.5)	22	12.0	16.5	6.0	18.5	8.0
CP-UL10	10	41.8	52.8	29	16.5	19.0	8.0	30.5	12.0
CP-UL12	12	45.7	58.0	29	18.5	21.5	10.0	44.0	16.0

☞CP-UL8のみ、L1寸法、L8寸法の片方の長さが異なります。もう一方は( )内寸法を参照ください。

●インチサイズ

品番	適用チューブ外径 (inch)	L1 (mm)	L8 (mm)	Fチューブ挿入長さ (mm)	H1二面幅 (mm)	H2二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	質量 (g)
CP-UL1/4	1/4	29.4	37.5	19	12.0	14.0	5.0	11.5	5.0
CP-UL3/8	3/8	40.9	51.8	28	16.5	19.0	8.0	27.0	12.0
CP-UL1/2	1/2	46.2	58.8	29	18.5	22.0	10.0	49.0	16.0



ユニオンティー




●ミリサイズ

品番	適用チューブ外径 (mm)	L1 (mm)	L5 (mm)	L8 (mm)	Fチューブ挿入長さ (mm)	H1二面幅 (mm)	H2二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	質量 (g)
CP-UT4	4	26.8	53.7	33.7	17	10.0	12.0	2.8	2.5	5.0
CP-UT6	6	29.1	58.2	37.1	19	12.0	14.0	5.0	9.0	8.0
CP-UT8	8	36.5 (36.0)	71.9	46.0	22	9.5	16.5	6.0	18.5	11.0
CP-UT10	10	44.3	88.7	55.3	29	12.0	19.0	8.0	30.5	15.0
CP-UT12	12	50.1	100.2	62.5	29	13.5	21.5	10.0	44.0	20.0

☞CP-UT8のみ、L1寸法の一方の長さが異なります。( )内寸法を参照ください。

●インチサイズ

品番	適用チューブ外径 (inch)	L1 (mm)	L5 (mm)	L8 (mm)	Fチューブ挿入長さ (mm)	H1二面幅 (mm)	H2二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	質量 (g)
CP-UT1/4	1/4	29.4	58.8	37.5	19	12.0	14.0	5.0	11.5	8.0
CP-UT3/8	3/8	43.4	86.7	54.3	28	12.0	19.0	8.0	27.0	15.0
CP-UT1/2	1/2	50.7	101.3	63.3	29	13.5	22.0	10.0	49.0	20.0



チューブ

クリップ  
チューブ

加工チューブ

フッ素樹脂  
継手

クイックシール  
継手

クリンフィット  
継手

竹のご継手

制御切替・着脱  
シリーズ

治具・工具  
付属品

技術資料

参考資料