

B・S 盤用キャビネット 露出形

屋内用
保護等級
片扉IP2XD

屋内用
保護等級
両扉IP2XC

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(塩害腐蝕)
1000h

塗装性能
(塩害腐蝕)
120h

RoHS


低ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆
木製基板タイプ

ハンドル
鍵違い
対応

レーザー
穴加工

粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工F25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工F22-90B)
材 質	鉄	
取付基板	Bタイプ[木製基板15mm] Sタイプ[鉄製基板2.3mm]	
キャビネット板厚	扉1.6又は2.3mm ポデー1.6mm 前面枠1.6mm又は2.3mm	
ハンドル	平面ハンドル 小(H-11AN) タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200) 中(H-12AN) タテ寸法1,000mm以上	
扉 形 式	片扉又は両扉	



屋内用
片扉 **IP2XD**
両扉 **IP2XC**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工F25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工F22-90B

フカサ 120mm

単位/㎝

納期区分 LB色 C色	木製基板付		納期区分 LB色 C色	鉄製基板付		1 ヨコ 標準価格 円	一梱 入数	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
	品名記号			品名記号					ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ
◎◎	B12-84-2	◎◎	◎◎	S12-84-2		32,500	1	両扉	800	400	120	720	320	88*	101*	18.7	20.8
◎◎	B12-85-2	◎◎	◎◎	S12-85-2		35,500	1	"	"	500	"	"	420	"	"	22.0	24.8
◎◎	B12-810-2	◎◎	◎◎	S12-810-2		50,500	1	"	"	1,000	"	"	920	"	"	39.1	45.0
◎◎	B12-812-2	◎◎	◎◎	S12-812-2		56,000	1	"	"	1,200	"	"	1,120	"	"	45.7	52.9
◎◎	B12-814-2	◎◎	◎◎	S12-814-2		62,000	1	"	"	1,400	"	"	1,320	"	"	57.4	65.8
◎◎	B12-816-2	◎◎	◎◎	S12-816-2		72,000	1	"	"	1,600	"	"	1,520	"	"	64.8	74.4
◎◎	B12-94-2	◎◎	◎◎	S12-94-2		34,500	1	両扉	900	400	120	820	320	88*	101*	20.6	23.0
◎◎	B12-95-2	◎◎	◎◎	S12-95-2		38,500	1	"	"	500	"	"	420	"	"	24.2	27.4
◎◎	B12-911-2	◎◎	◎◎	S12-911-2		64,000	1	"	"	1,100	"	"	1,020	"	"	46.7	54.1
◎◎	B12-104-2	◎◎	◎◎	S12-104-2		36,500	1	両扉	1,000	400	120	920	320	88*	95*	22.5	25.2
◎◎	B12-105-2	◎◎	◎◎	S12-105-2		40,500	1	"	"	500	"	"	420	"	"	26.5	30.0
◎◎	B12-106-2	◎◎	◎◎	S12-106-2		46,500	1	"	"	600	"	"	520	"	"	30.5	34.9
◎◎	B12-109-2	◎◎	◎◎	S12-109-2		56,000	1	"	"	900	"	"	820	"	"	42.6	49.3
◎◎	B12-124-2	◎◎	◎◎	S12-124-2		42,500	1	両扉	1,200	400	120	1,120	320	88*	95*	26.3	29.6
◎◎	B12-125-2	◎◎	◎◎	S12-125-2		46,500	1	"	"	500	"	"	420	"	"	31.0	35.3

★両扉の合せ部の有効フカサは上記有効フカサより23mm引いた寸法となります。

フカサ 140mm

◎◎	B14-23	◎◎	◎◎	S14-23		10,500	2コ	片扉	200	300	140	120	220	110	121	5.2	5.5
◎◎	B14-33	◎◎	◎◎	S14-33		10,500	2コ	片扉	300	300	140	220	220	108	121	6.8	7.3
◎◎	B14-34	◎◎	◎◎	S14-34		13,500	2コ	"	"	400	"	"	320	"	"	8.4	9.1
◎◎	B14-43	◎◎	◎◎	S14-43		13,500	2コ	片扉	400	300	140	320	220	108	121	8.4	9.1
◎◎	B14-435	◎◎	◎◎	S14-435		16,500	1コ	"	"	350	"	"	270	"	"	9.4	10.2
◎◎	B14-44	◎◎	◎◎	S14-44		16,500	1コ	"	"	400	"	"	320	"	"	10.3	11.3
◎◎	B14-45	◎◎	◎◎	S14-45		20,500	1コ	"	"	500	"	"	420	"	"	12.3	13.6
◎◎	B14-46	◎◎	◎◎	S14-46		25,500	1コ	"	"	600	"	"	520	"	"	14.2	15.8
◎◎	B14-47	◎◎	◎◎	S14-47		29,000	1コ	"	"	700	"	"	620	"	"	16.1	18.0
◎◎	B14-48	◎◎	◎◎	S14-48		34,000	1コ	"	"	800	"	"	720	"	"	18.1	20.2
◎◎	B14-49	◎◎	◎◎	S14-49		35,000	1コ	"	"	900	"	"	820	"	"	20.0	22.5
◎◎	B14-410	◎◎	◎◎	S14-410		39,000	1コ	"	"	1,000	"	"	920	"	115	22.1	24.8
◎◎	B14-53	◎◎	◎◎	S14-53		17,500	1コ	片扉	500	300	140	420	220	108	121	10.0	10.9
◎◎	B14-54	◎◎	◎◎	S14-54		21,500	1コ	"	"	400	"	"	320	"	"	12.3	13.6
◎◎	B14-55	◎◎	◎◎	S14-55		24,000	1コ	"	"	500	"	"	420	"	"	14.6	16.2
◎◎	B14-56	◎◎	◎◎	S14-56		27,500	1コ	"	"	600	"	"	520	"	"	16.8	18.9
◎◎	B14-57	◎◎	◎◎	S14-57		31,000	1コ	"	"	700	"	"	620	"	"	19.1	21.5
◎◎	B14-58	◎◎	◎◎	S14-58		34,000	1コ	"	"	800	"	"	720	"	"	21.4	24.2
◎◎	B14-59	◎◎	◎◎	S14-59		38,000	1コ	"	"	900	"	"	820	"	"	23.7	26.9
◎◎	B14-510	◎◎	◎◎	S14-510		42,500	1コ	"	"	1,000	"	"	920	"	115	26.1	29.6
◎◎	B14-63	◎◎	◎◎	S14-63		21,500	1コ	片扉	600	300	140	520	220	108	121	11.6	12.7
◎◎	B14-64	◎◎	◎◎	S14-64		25,500	1コ	"	"	400	"	"	320	"	"	14.2	15.8
◎◎	B14-645	◎◎	◎◎	S14-645		28,000	1コ	"	"	450	"	"	370	"	"	15.5	17.4
◎◎	B14-65	◎◎	◎◎	S14-65		30,000	1コ	"	"	500	"	"	420	"	"	16.9	18.9
◎◎	B14-66	◎◎	◎◎	S14-66		32,000	1コ	"	"	600	"	"	520	"	"	19.5	22.0
◎◎	B14-67	◎◎	◎◎	S14-67		35,000	1コ	"	"	700	"	"	620	"	"	22.1	25.1
◎◎	B14-68	◎◎	◎◎	S14-68		39,000	1コ	"	"	800	"	"	720	"	"	24.8	28.2

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]B12-84-2→B12-84-2Cとなります。