

■ 型式・仕様

■ 耐油性タイプ ● ゴムブッシュ:黒 ○ オリング:黒

型式	適合電線径(mm)	取付穴径(mm)	取付ねじ	使用周囲温度	本体質量	販売単位	ロックナット型式
OA-WS04M-20/25	φ2~2.5	φ4	M4 P=0.5	-25~+100℃	約2g	10個	LN-WS04M
OA-WS06M-25/40	φ2.5~4	φ6	M6 P=0.5		約4g		LN-WS06M
OA-WS07M-35/50	φ3.5~5	φ7	M7 P=0.5		約4g		LN-WS07M
OA-WS08M-45/60	φ4.5~6	φ8	M8 P=0.5		約5g		LN-WS08M
OA-WS09M-55/70	φ5.5~7	φ9	M9 P=0.5		約5g		LN-WS09M
OA-WS10M-65/80	φ6.5~8	φ10	M10 P=0.5		約6g		LN-WS10M
OA-WS12M-80/100	φ8~10	φ12	M12 P=0.5		約10g		LN-WS12M

■ 耐候性タイプ ● ゴムブッシュ:青 ○ オリング:青

型式	適合電線径(mm)	取付穴径(mm)	取付ねじ	使用周囲温度	本体質量	販売単位	ロックナット型式
OA-WS04M-20/25E	φ2~2.5	φ4	M4 P=0.5	-25~+100℃	約2g	10個	LN-WS04M
OA-WS06M-25/40E	φ2.5~4	φ6	M6 P=0.5		約4g		LN-WS06M
OA-WS07M-35/50E	φ3.5~5	φ7	M7 P=0.5		約4g		LN-WS07M
OA-WS08M-45/60E	φ4.5~6	φ8	M8 P=0.5		約5g		LN-WS08M
OA-WS09M-55/70E	φ5.5~7	φ9	M9 P=0.5		約5g		LN-WS09M
OA-WS10M-65/80E	φ6.5~8	φ10	M10 P=0.5		約6g		LN-WS10M
OA-WS12M-80/100E	φ8~10	φ12	M12 P=0.5		約10g		LN-WS12M

■ オプション型式・仕様(ロックナット使用の場合)

型式	適合板厚	材質	本体質量	梱包数量
LN-WS04M	2mm 以下	真ちゆう (ニッケルメッキ)	約1g	10個/袋
LN-WS06M			約1g	
LN-WS07M			約1g	
LN-WS08M			約1g	
LN-WS09M			約1g	
LN-WS10M			約1g	
LN-WS12M			約2g	

材質:真ちゆう(ニッケルメッキ)

型式	A	B	C	D
LN-WS04M	6.5	7	2	M4 P=0.5
LN-WS06M	8	8.8	2	M6 P=0.5
LN-WS07M	9	10	2	M7 P=0.5
LN-WS08M	10	11	2	M8 P=0.5
LN-WS09M	11	12	2	M9 P=0.5
LN-WS10M	12	13	2	M10 P=0.5
LN-WS12M	15	16	2	M12 P=0.5

■ 外形寸法図

<OA-WS04M-20/25> φ7
 <OA-WS06M-25/40> φ8.8
 <OA-WS07M-35/50> φ10
 <OA-WS08M-45/60> φ11
 <OA-WS09M-55/70> φ12
 <OA-WS10M-65/80> φ13
 <OA-WS12M-80/100> φ16

■ 材質

部品名称
材質

- Oリング: 耐油性タイプNBR, 耐候性タイプEPDM
- ニップル: 真ちゆう(ニッケルメッキ)
- ゴムブッシュ: 耐油性タイプNBR, 耐候性タイプEPDM
- ブーツ: PBT (難燃グレードUL94 HB)
- 締付キャップ: 真ちゆう(ニッケルメッキ)

NBR: ニトリルゴム
EPDM: エチレンプロピレンゴム