


SPCR

スパイラル刃チャッキングリーマー
Spiral Chucking Reamers with Straight Shank



※左ネジレ20° 食付き角45° Left helix 20° 45° Chamfer
※図はφ3.0以上の形状です。 Figure is shape of φ3.0 or more

- 刃長が短いタイプ
Short flute length type
- ストレートシャンク
Straight shank
- MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
Uses MCO material (Cobalt high-speed steel)

品番 Product No.	寸法 Size						標準価格 Standard price ¥
	刃径 D	シャンク径 d	刃長 ℓ ₁	シャンク長 ℓ ₂	全長 L	刃数 NT	
SPCR020	2.0	2.0	11	20	49	4	3,400
SPCR021	2.1	2.0	11	20	49	4	3,600
SPCR022	2.2	2.0	11	20	49	4	3,600
SPCR023	2.3	2.0	12	25	53	4	3,600
SPCR024	2.4	2.0	12	25	53	4	3,600
SPCR025	2.5	2.5	14	27	57	4	3,400
SPCR026	2.6	2.5	14	27	57	4	3,600
SPCR027	2.7	2.5	14	27	57	4	3,600
SPCR028	2.8	2.5	14	27	57	4	3,600
SPCR029	2.9	2.5	14	27	57	4	3,600
SPCR030	3.0	3.0	15	30	61	4	2,600
SPCR031	3.1	3.0	15	30	61	4	2,800
SPCR032	3.2	3.0	15	30	61	4	2,800
SPCR033	3.3	3.0	15	30	61	4	2,800
SPCR034	3.4	3.0	15	30	61	4	2,800
SPCR035	3.5	3.5	15	30	61	4	2,800
SPCR036	3.6	3.5	15	30	61	4	2,800
SPCR037	3.7	3.5	15	30	61	4	2,800
SPCR038	3.8	3.5	15	30	61	4	2,800
SPCR039	3.9	3.5	15	30	61	4	2,800
SPCR040	4.0	4.0	19	32	75	6	2,600
SPCR041	4.1	4.0	19	32	75	6	2,800
SPCR042	4.2	4.0	19	32	75	6	2,800
SPCR043	4.3	4.0	19	32	75	6	2,800
SPCR044	4.4	4.0	19	32	75	6	2,800
SPCR045	4.5	4.0	21	35	80	6	2,800
SPCR046	4.6	4.0	21	35	80	6	2,800
SPCR047	4.7	4.0	21	35	80	6	2,800
SPCR048	4.8	4.0	21	35	80	6	2,800
SPCR049	4.9	4.0	21	35	80	6	2,800
SPCR050	5.0	5.0	23	35	86	6	2,600
SPCR051	5.1	5.0	23	35	86	6	3,100
SPCR052	5.2	5.0	23	35	86	6	3,100
SPCR053	5.3	5.0	23	35	86	6	3,100
SPCR054	5.4	5.0	23	35	86	6	3,100

品番 Product No.	寸法 Size						標準価格 Standard price ¥
	刃径 D	シャンク径 d	刃長 ℓ ₁	シャンク長 ℓ ₂	全長 L	刃数 NT	
SPCR055	5.5	5.0	26	40	93	6	3,100
SPCR056	5.6	5.0	26	40	93	6	3,100
SPCR057	5.7	5.0	26	40	93	6	3,100
SPCR058	5.8	5.0	26	40	93	6	3,100
SPCR059	5.9	5.0	26	40	93	6	3,100
SPCR060	6.0	6.0	26	40	93	6	2,900
SPCR061	6.1	6.0	26	40	93	6	3,300
SPCR062	6.2	6.0	26	40	93	6	3,300
SPCR063	6.3	6.0	26	40	93	6	3,300
SPCR064	6.4	6.0	26	40	93	6	3,300
SPCR065	6.5	6.0	26	40	93	6	3,300
SPCR066	6.6	6.0	26	40	93	6	3,300
SPCR067	6.7	6.0	26	40	93	6	3,300
SPCR068	6.8	6.0	26	40	93	6	3,300
SPCR069	6.9	6.0	26	40	93	6	3,300
SPCR070	7.0	6.0	31	45	109	6	3,000
SPCR071	7.1	6.0	31	45	109	6	3,800
SPCR072	7.2	6.0	31	45	109	6	3,800
SPCR073	7.3	6.0	31	45	109	6	3,800
SPCR074	7.4	6.0	31	45	109	6	3,800
SPCR075	7.5	6.0	31	45	109	6	3,800
SPCR076	7.6	6.0	31	45	109	6	3,800
SPCR077	7.7	6.0	31	45	109	6	3,800
SPCR078	7.8	6.0	31	45	109	6	3,800
SPCR079	7.9	6.0	31	45	109	6	3,800
SPCR080	8.0	8.0	33	50	117	6	3,500
SPCR081	8.1	8.0	33	50	117	6	4,400
SPCR082	8.2	8.0	33	50	117	6	4,400
SPCR083	8.3	8.0	33	50	117	6	4,400
SPCR084	8.4	8.0	33	50	117	6	4,400
SPCR085	8.5	8.0	33	50	117	6	4,400
SPCR086	8.6	8.0	33	50	117	6	4,400
SPCR087	8.7	8.0	33	50	117	6	4,400
SPCR088	8.8	8.0	33	50	117	6	4,400
SPCR089	8.9	8.0	33	50	117	6	4,400