

Reamers

Endmills

Drills


Countersinks/
Counterbores

Slitting Saws/
Cut-off tools



Cutters

CS2S

面取りカッターⅡ型(1枚刃) ストレートシャンク
Countersinks Type II with Straight Shank (Single flute type)



- 1枚刃タイプ
Single flute type
- 鋼、ステンレス鋼用
For steels and stainless steels
- 全品TiNコーティング
All models TiN coated




品番 Product No.	寸法 Size				標準価格 Standard price ¥
	刃径 D	面取径 Chamfering Dia.	全長 L	シャンク径 d	
CS2S08S	8	2~7	55	8	4,000

品番 Product No.	寸法 Size						標準価格 Standard price ¥
	刃径 D	面取径 Chamfering Dia.	全長 L	シャンク径 d	シャンク長 ℓ1	先端径 d1	
CS2S08-16	16	4~15	65	8	50	—	6,600
CS2S10-26	26	6~25	80	10	61	—	10,900
CS2S12-36	36	11~35	90	12	72.5	8	17,600
CS2S12-46	46	16~45	95	12	73.5	13	23,700
CS2S16-56	56	21~55	100	16	73	18	35,700
CS2S16-66	66	26~65	100	16	69	24	53,400

CS2T

面取りカッターⅡ型(1枚刃) テーパシャンク
Countersinks Type II with Morse taper shank (Single flute type)



- 1枚刃タイプ
Single flute type
- 鋼、ステンレス鋼用
For steels and stainless steels
- 全品TiNコーティング
All models TiN coated

品番 Product No.	寸法 Size					標準価格 Standard price ¥
	刃径 D	面取径 Chamfering Dia.	全長 L	シャンク No.	先端径 d1	
CS2T1-16	16	4~15	110	MT1	—	13,500
CS2T1-26	26	6~25	120	MT1	3	22,200
CS2T2-26	26	6~25	135	MT2	3	23,700
CS2T2-36	36	11~35	140	MT2	8	35,100
CS2T2-46	46	16~45	140	MT2	13	49,000
CS2T3-36	36	11~35	160	MT3	13	37,300
CS2T3-46	46	16~45	165	MT3	13	51,100
CS2T3-56	56	21~55	170	MT3	18	68,100
CS2T3-66	66	26~65	175	MT3	24	85,400