


タケノコドリル

Stepped drill bits

一本で色々なサイズの穴あけ・穴拡大・面取りができます。

With a single drill bit you can drill a variety of hole sizes, enlarge holes, and countersink.

ゴールドタイプ
(コバルトハイス&チタンコーティング)



シルバータイプ
(コバルトハイス)



刃先材質
Point of a sword materials
コバルトハイス

サイズ
Size
φ4~35

再研磨
Re-abrasion
(先端のみ)

被削材
Work material



木
材・合板

適合機種
Acceptable model



モード
Mode
回転

【有効切削能力】
■鉄板・アルミ板 (2mm程度) ■ステンレス (1mm程度)
■木材・合板 (3.5mm程度)

特長

- コバルトハイスを使用しています
シャープな切れ味で、耐久性があります。
- レーザーマーキングでの寸法表示
穴寸法が消えません。
- 先端角度は120°
ステンレスにも対応しています。更にシンニング加工を
施しポンチ不要。位置決めも一発でできます。
- ゴールドタイプはチタンコーティング
切屑の溶着を防ぎ、安定した切除能力を保ちます。


関連商品

ドリルチャック延長棒 **P.41**

ディープアジャスタ・エクステンダー

付属品

ディープアジャスタ
深さ調整治具



エクステンダー
深さ調整機能付延長棒



※TK450Dは深さ調整機能はありません。

寸法一覧表

ゴールドタイプ

型式 model number	段数 step number	シャンク径 (mm) shank DIA	段厚 (mm) step thickness	各段寸法 (mm) drill	入数 MIN QTY	標準価格 (税抜き) w/o tax
TK521G	9	10	5	5,7,9,11,13,15,17,19,21	5	14,600
TK622G	↓	↓	↓	6,8,10,12,14,16,18,20,22	↓	↓
TK635G	12	↓	↓	6,12,15,17,19,21,23,25,27,30,33,35	3	24,600

シルバータイプ

型式 model number	段数 step number	シャンク径 (mm) shank DIA	段厚 (mm) step thickness	各段寸法 (mm) drill	入数 MIN QTY	標準価格 (税抜き) w/o tax
TK412	5	6.35	10	4,6,8,10,12	5	7,800
TK521	9	10	5	5,7,9,11,13,15,17,19,21	↓	8,400
TK622	↓	↓	↓	6,8,10,12,14,16,18,20,22	↓	↓
TK635	12	↓	↓	6,12,15,17,19,21,23,25,27,30,33,35	3	15,800