

Reamers

Endmills

Drills


Countersinks/  
Counterbores

Metal  
Slitting Saws

Cutters

# SSND

アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート  
Coated Solid Carbide Drills for Aluminum and Copper Alloys




先端角 Point Angle	表面処理 Surface Treatment	切削条件 Cutting Conditions
118°	DLC Pure	P79

●ピュアDLCコートの溶着防止効果により、  
驚きの長寿命が得られます。  
The long life is obtained by the effect of the  
welding prevention of a pure DLC coating.

# SSN

鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート  
Solid Carbide Drills for Cast Iron and Nonferrous Alloys (Non-Coated)



先端角 Point Angle	表面処理 Surface Treatment	切削条件 Cutting Conditions
118°		P79

●先端にXシニング形状を採用した、鋳鉄・  
非鉄金属の穴加工に適したドリルです。  
Ideal for the drilling of the cast iron and the  
non-ferrous. Adopts X-thinning.

ピュアDLCコート		ノンコート		寸法 Size			
品番 Product No.	標準価格 Standard price ¥	品番 Product No.	標準価格 Standard price ¥	刃径 D	溝長 ℓ	全長 L	柄径 d
—	—	SSN-005	3,600	0.5	6	45	3
—	—	SSN-006	3,600	0.6	6	45	3
—	—	SSN-007	3,600	0.7	6	45	3
—	—	SSN-008	3,600	0.8	6	45	3
—	—	SSN-009	3,600	0.9	6	45	3
—	—	SSN-010	3,200	1.0	10	50	3
—	—	SSN-011	3,200	1.1	10	50	3
—	—	SSN-012	3,200	1.2	10	50	3
—	—	SSN-013	3,200	1.3	10	50	3
—	—	SSN-014	3,200	1.4	10	50	3
—	—	SSN-015	3,200	1.5	10	50	3
—	—	SSN-016	3,200	1.6	13	50	3
—	—	SSN-017	3,200	1.7	13	50	3
—	—	SSN-018	3,200	1.8	13	50	3
—	—	SSN-019	3,200	1.9	13	50	3
—	—	SSN-020	3,200	2.0	13	50	3
—	—	SSN-021	3,200	2.1	15	50	3
—	—	SSN-022	3,200	2.2	15	50	3
—	—	SSN-023	3,200	2.3	15	50	3
—	—	SSN-024	3,200	2.4	15	50	3
SSND025	5,800	SSN-025	3,200	2.5	15	50	3
SSND026	5,800	SSN-026	3,200	2.6	16	50	3
SSND027	5,800	SSN-027	3,200	2.7	16	50	3
SSND028	5,800	SSN-028	3,200	2.8	16	50	3
SSND029	5,800	SSN-029	3,200	2.9	16	50	3