


MR

マシンリーマ

Machine Reamers



※食付き角45° 45° Chamfer

- シャンクサイズが豊富
Wide variety of shank sizes
- 鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
For hole finishing of cast iron and steels
- MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
Uses MCO material (Cobalt high-speed steel)

シャンクNo. MT1 Shank No. MT1

品番 Product No.	寸法 Size					標準価格 Standard price ¥
	刃径 D	シャンク No.	刃長 ℓ	全長 L	刃数 NT	
MRT1X030	3.0	MT1	35	110	6	9,200
MRT1X035	3.5	MT1	35	110	6	9,200
MRT1X040	4.0	MT1	35	110	6	8,300
MRT1X045	4.5	MT1	45	120	6	8,300
MRT1X050	5.0	MT1	45	120	6	7,500
MRT1X051	5.1	MT1	45	120	6	8,300
MRT1X052	5.2	MT1	45	120	6	8,300
MRT1X053	5.3	MT1	45	120	6	8,300
MRT1X054	5.4	MT1	45	120	6	8,300
MRT1X055	5.5	MT1	45	120	6	7,500
MRT1X056	5.6	MT1	50	130	6	8,300
MRT1X057	5.7	MT1	50	130	6	8,300
MRT1X058	5.8	MT1	50	130	6	8,300
MRT1X059	5.9	MT1	50	130	6	8,300
MRT1X060	6.0	MT1	50	130	6	7,500
MRT1X061	6.1	MT1	50	130	6	8,700
MRT1X062	6.2	MT1	50	130	6	8,700
MRT1X063	6.3	MT1	50	130	6	8,700
MRT1X064	6.4	MT1	50	130	6	8,700
MRT1X065	6.5	MT1	50	130	6	8,100
MRT1X066	6.6	MT1	55	140	6	8,700
MRT1X067	6.7	MT1	55	140	6	8,700
MRT1X068	6.8	MT1	55	140	6	8,700
MRT1X069	6.9	MT1	55	140	6	8,700
MRT1X070	7.0	MT1	55	140	6	8,100
MRT1X071	7.1	MT1	55	140	6	8,700
MRT1X072	7.2	MT1	55	140	6	8,700
MRT1X073	7.3	MT1	55	140	6	8,700
MRT1X074	7.4	MT1	55	140	6	8,700
MRT1X075	7.5	MT1	55	140	6	8,100
MRT1X076	7.6	MT1	60	150	6	8,700
MRT1X077	7.7	MT1	60	150	6	8,700
MRT1X078	7.8	MT1	60	150	6	8,700
MRT1X079	7.9	MT1	60	150	6	8,700

品番 Product No.	寸法 Size					標準価格 Standard price ¥
	刃径 D	シャンク No.	刃長 ℓ	全長 L	刃数 NT	
MRT1X080	8.0	MT1	60	150	6	8,100
MRT1X081	8.1	MT1	60	150	6	9,100
MRT1X082	8.2	MT1	60	150	6	9,100
MRT1X083	8.3	MT1	60	150	6	9,100
MRT1X084	8.4	MT1	60	150	6	9,100
MRT1X085	8.5	MT1	60	150	6	8,200
MRT1X086	8.6	MT1	70	160	6	9,100
MRT1X087	8.7	MT1	70	160	6	9,100
MRT1X088	8.8	MT1	70	160	6	9,100
MRT1X089	8.9	MT1	70	160	6	9,100
MRT1X090	9.0	MT1	70	160	6	8,200
MRT1X091	9.1	MT1	70	160	6	9,100
MRT1X092	9.2	MT1	70	160	6	9,100
MRT1X093	9.3	MT1	70	160	6	9,100
MRT1X094	9.4	MT1	70	160	6	9,100
MRT1X095	9.5	MT1	70	160	6	8,200
MRT1X096	9.6	MT1	70	160	6	9,100
MRT1X097	9.7	MT1	70	160	6	9,100
MRT1X098	9.8	MT1	70	160	6	9,100
MRT1X099	9.9	MT1	70	160	6	9,100
MRT1X100	10.0	MT1	70	160	6	8,200
MRT1X101	10.1	MT1	70	160	6	9,700
MRT1X102	10.2	MT1	70	160	6	9,700
MRT1X103	10.3	MT1	70	160	6	9,700
MRT1X104	10.4	MT1	70	160	6	9,700
MRT1X105	10.5	MT1	70	160	6	8,800
MRT1X106	10.6	MT1	75	170	6	9,700
MRT1X107	10.7	MT1	75	170	6	9,700
MRT1X108	10.8	MT1	75	170	6	9,700
MRT1X109	10.9	MT1	75	170	6	9,700
MRT1X110	11.0	MT1	75	170	6	8,800
MRT1X111	11.1	MT1	75	170	6	9,700
MRT1X112	11.2	MT1	75	170	6	9,700
MRT1X113	11.3	MT1	75	170	6	9,700

- リーマ
- エンドミル
- ドリル
- 面取り/座ぐり
- メタルソー
- カッター
- ハンド
- マシン
- チャッキング
- スピードリーマ
- ブリッジ
- テーパピン
- シェル