

インサート基準対応カッター一覧

CUTTER BODY SELECTION GUIDE FOR INSERT SIZE

超硬エンドミル
CARBIDE END MILLS

ハイスエンドミル
HSS END MILLS

インデックス
INDEXABLE TOOL

CUTTER BODY SELECTION
GUIDE FOR INSERT SIZE
インサート基準
対応カッター一覧

各種製品
OTHER PRODUCTS

索引
INDEX

フェニックス
PHOENIX

ワルター
WALTER

セラテジスト
CERATIZIT

F4000 Series
F4000シリーズ

F3000 Series
F3000シリーズ

Roughing Cutter Series
荒取りシリーズ


Ball Nose End Mill Series
ボールエンドミル
シリーズ

Small Diameter Cutter
Series
小径カッタ
シリーズ

Disk Cutter Series
ディスクカッタ
シリーズ

Milling Cutter Series
ミーリングカッタ
シリーズ

Side And Face Cutter
Series
サイドカッタ
シリーズ



■対応カッタ PROPER CUTTER BODY


F4042 08SSP1045

■適用インサート Applicable Inserts

(単位:mm) (Unit:mm)

形状 Appearance	呼び Designation	仕様 Specification	切れ刃数 Number of Cutting Edges	インサート寸法 Insert Size		超硬材種 Carbide Material WK10	標準価格 (Yen)	コーティング材種 Grade of Coated Materials					標準価格 (Yen)
				RE	BS			WKP25S	WKP35S	WSP45S	WSM35S	WAK15	
	ADMT080304R-D56	M級 10° プレーカ 標準タイプ	M class 10° chip former Standard Type	2	0.4	1.2		※	8039201	※		8059201	1,750
	ADMT080304R-F56	M級 16° プレーカ 低抵抗タイプ	M class 16° chip former Low Resistance Type	2	0.4	1.2		8037202	8039202	※	※	※	1,750
	ADMT080304R-G56	M級 20° プレーカ 超低抵抗タイプ	M class 20° chip former Low Resistance Type	2	0.4	1.2			8039203	※	※		1,750
	ADGT0803PER-D56	精密級 10° プレーカ 標準タイプ	Ground 10° chip former Standard Type	2	0.4	1.2				※			
	ADKT0803PER-F56	準精密級 16° プレーカ 低抵抗タイプ	Partly Ground 16° chip former Low Resistance Type	2	0.4	1.2		※	※	※		※	
	ADHT0803PER-G88	H級 20° プレーカ 超低抵抗タイプ	H class 20° chip former Low Resistance Type	2	0.4	1.2	8032481	1,950					
	ADMT080302R-F56	M級 16° プレーカ 低抵抗タイプ	M class 16° chip former Low Resistance Type	2	0.2	1.2			8039374	※	※		1,750
ADMT080308R-F56	M級 16° プレーカ 低抵抗タイプ	M class 16° chip former Low Resistance Type	2	0.8	1.2			8039375	※	※		1,750	

※印は取り寄せ対応となります。Tools marked ※ are special order products.
在庫区分はすべてC (標準在庫品) となります。Stocks are categorized as C (standard stock item).



コーナR=R2以上のインサートを使用する場合、
カッタボディのコーナ部を修正する必要があります。
ボディ側のコーナR=インサートのR-1
(例:インサートR3の場合ボディにはR2のR)
When using an insert with a corner radius of R2 or greater,
the corner of the cutter body must be corrected. The body
corner radius should equal insert radius minus 1 (example:
if insert radius is R3, body radius should be R2).

■対応カッタ PROPER CUTTER BODY

F4042 12SLP1048
F4042 12SSP1047
F4138 SLP1054
F4138 SSP1053

■適用インサート Applicable Inserts

(単位:mm) (Unit:mm)

形状 Appearance	呼び Designation	仕様 Specification	切れ刃数 Number of Cutting Edges	インサート寸法 Insert Size		超硬材種 Carbide Material WK10	標準価格 (Yen)	コーティング材種 Grade of Coated Materials					標準価格 (Yen)	
				RE	BS			WKP25S	WKP35S	WSP45S	WSM35S	WAK15		
	ADMT120408R-D56	M級 10° プレーカ 標準タイプ	M class 10° chip former Standard Type	2	0.8	1.2		※		8039204	※		8059204	1,900
	ADMT120408R-F56	M級 16° プレーカ 低抵抗タイプ	M class 16° chip former Low Resistance Type	2	0.8	1.2		8037205		8039205	※	※	※	1,900
	ADMT120408R-G56	M級 20° プレーカ 超低抵抗タイプ	M class 20° chip former Low Resistance Type	2	0.8	1.2				8039206	※		8097206	1,900
	ADGT1204PER-D56	精密級 10° プレーカ 標準タイプ	Ground 10° chip former Standard Type	2	0.8	1.2		※		※	※	※		
	ADKT1204PER-F56	準精密級 16° プレーカ 低抵抗タイプ	Partly Ground 16° chip former Low Resistance Type	2	0.8	1.2		※		※	※		※	
	ADHT1204PER-G88	H級 20° プレーカ 超低抵抗タイプ	H class 20° chip former Low Resistance Type	2	0.8	1.2	8032482	2,090						
	ADMT120404R-F56	M級 16° プレーカ 低抵抗タイプ	M class 16° chip former Low Resistance Type	2	0.4	1.2				8039376	※	※		1,900
	ADMT120412R-F56			2	1.2	1.2				8039377	※	※		1,900
	ADMT120416R-F56			2	1.6	1					8039378	※	※	
	ADMT120420R-F56			2	2	1				8039379	※	※		1,900
	ADMT120425R-F56			2	2.5	0.8			8036380	※	※	※		1,900
	ADMT120430R-F56			2	3	0.8				8039381	※	※		1,900
	ADMT120440R-F56			2	4	—				8039382	※	※		1,900

※印は在庫なくなり次第、廃番となります。Tools marked ※ will be discontinued when it is out of stock.
※印は取り寄せ対応となります。Tools marked ※ are special order products.
在庫区分はすべてC (標準在庫品) となります。Stocks are categorized as C (standard stock item).