

G-LIST No. | EW1062

WXSコート多刃 ロングシャンク ショート(高剛性)  
WXS Coated·Multiple Flutes·Long shank·Short·Super

FXS-LS-EMS 切削条件 Cutting Conditions P591-13



工具剛性の極めて高いロングシャンクエンドミルです。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。

Rigid body long shank end mill. Applicable for both general and quenched steels.



(単位:mm) (Unit:mm)


ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	刃数 ZEFP	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)		
8538530	3	80	10	6	4	<input type="checkbox"/>	—	—		
8538540	4		12			<input type="checkbox"/>	—	—		
8538550	5		15			<input type="checkbox"/>	—	—		
8538560	6	90	20	8	6	<input type="checkbox"/>	—	—		
8538580	8	100				25	10	<input type="checkbox"/>	—	—
8538600	10	110	30	12	6	<input type="checkbox"/>	—	—		
8538620	12		40			16	<input type="checkbox"/>	—	—	
8538660	16		160			45	20	<input type="checkbox"/>	—	—
8538700	20	180	50	25	8	<input type="checkbox"/>	—	—		
8538720	22					32	8	<input type="checkbox"/>	—	—
8538750	25	200	55	32	8	<input type="checkbox"/>	—	—		
8538780	28					25	8	<input type="checkbox"/>	—	—
8538800	30					25	8	<input type="checkbox"/>	—	—
8538900	30 × 25					<input type="checkbox"/>	—	—		

切削油剤はP1255をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P1255.

G-LIST No. | EW1104

WXSコート多刃 ロングスリムシャンク ショート  
WXS Coated·Multiple Flutes·Long slim shank·Short

FXS-LS-EMS-S



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	刃数 ZEFP	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	6	90	15	4	6	<input type="checkbox"/>	—	—
	8	100	20	6		<input type="checkbox"/>	—	—
	10		25	8		<input type="checkbox"/>	—	—
	12	110	30	10		<input type="checkbox"/>	—	—
	16	140	40	12		<input type="checkbox"/>	—	—
	20	160	45	16		<input type="checkbox"/>	—	—
	25	180	50	20	8	<input type="checkbox"/>	—	—

切削油剤はP1255をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P1255.

超硬  
ロングスリム  
シャンク  
エンドミル

SPECIFICATION CHART  
形状寸法表

ハイ  
スリム  
エンドミル

イン  
デキ  
サ  
ブル  
ツ  
キ  
サ  
ブ  
ル

超硬  
ロング  
スリム  
エンドミル

超硬  
ロング  
スリム  
エンドミル

CARBIDE SQUARE  
超硬スクエア

CARBIDE LONG  
NECK SQUARE  
超硬ロング  
ネックスクエア  
SQUARE HELICALMILL  
(WITH BRAZED INSERTS)  
超硬ヘリカル  
スクエア

CARBIDE BALL NOSE  
超硬ボール

CARBIDE BALL NOSE  
WITH LONG NECK  
超硬ロング  
ネックボール

CARBIDE PENCIL  
NECK BALL NOSE  
超硬ペンシル  
ネックボール

CARBIDE CORNER RADIUS  
超硬コーナー

CARBIDE ROUGHING  
超硬ラフィング

CARBIDE TAPER  
超硬テーパ

CARBIDE TAPER  
BALL NOSE  
超硬テーパ  
ボール

CARBIDE TAPER  
CORNER RADIUS  
超硬テーパ  
コーナー

CARBIDE  
COUNTERBORING  
超硬座ぐり

CARBIDE CHAMFERING  
超硬面取り

ROUTER FOR CFRP  
CFRP用  
ルーター



商品シリーズ Parts & Supply series

※詳細は▶P.1245を参照下さい。  
Please refer p.1245 for the details

圧縮空気を利用した産業用バキュームクリーナー



OSGアプリならいつでもどこでも楽々検索

▶▶▶ P.6

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel		ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron						
	~40HRC		~45HRC ~55HRC	~60HRC ~65HRC	~35HRC	~350HB					
FXS-LS-EMS	○	○	○	○	○	○			○	○	
FXS-LS-EMS-S	○	○	○	○	○	○			○	○	

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品  
standard stock item  
□ = 特定代理店在庫品  
Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)  
Scheduled to be replaced by new product or successor item  
△ = 2019年6月以降、生産中止 (在庫をご確認下さい。)  
To be discontinued after June 2019