

G-LIST No. | DW1110

油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ

CARBIDE FLAT DRILL WITH INTERNAL COOLANT SUPPLY (3D TYPE) **The A Brand**

ADFO-3D

切削条件 Cutting Conditions | **P.437**




コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
Drills may have some discoloration, but it does not cause any performance problems.



「EgiAs(イージアス)」コーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。
フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。内部給油によりステンレス鋼の安定加工ができます。

With the addition of OSG's EgiAs coating, tool life can be prolonged with excellent heat and wear resistance. The ADF enables one-step drilling in a wide variety of applications, such as inclined and curved surfaces. Stable processing of stainless steel is made possible by internal lubrication.



単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャン径 DCON	シャン長 LS	Ø2	形状 Type	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)						
3334300	3	15	55	4	37.1	16	1	●	9	7,070						
3334301	3.03							●	10	7,620						
3334302	3.1							●	10	7,620						
3334303	3.15							●	10	7,620						
3334304	3.2							●	10	7,620						
3334305	3.3							●	10	7,620						
3334306	3.4							●	10	7,620						
3334307	3.5							●	10	7,620						
3334308	3.53							●	10	8,020						
3334309	3.6							●	10	8,020						
3334310	3.66	16	55	4	37.1	17	1	●	10	8,020						
3334311	3.68							●	10	8,020						
3334312	3.7							●	10	8,020						
3334313	3.8							●	11	8,020						
3334314	3.9							●	11	8,020						
3334315	4							●	11	8,020						
3334316	4.03							21	60	4	34.3	22	B	●	19	8,590
3334317	4.1													●	19	8,590
3334318	4.2													●	19	8,590
3334319	4.3													●	19	8,590
3334320	4.4	●	19	8,590												
3334321	4.5	●	19	8,590												
3334322	4.53	●	19	9,200												
3334323	4.6	●	20	9,200												
3334324	4.62	●	20	9,200												
3334325	4.64	●	20	9,200												
3334326	4.7	24	65	6	35.6	25	1	●	20	9,200						
3334327	4.8							●	21	9,200						
3334328	4.9							●	21	9,200						
3334329	5							●	21	9,200						
3334330	5.03							●	21	9,690						
3334331	5.1							●	22	9,690						
3334332	5.2							●	22	9,690						
3334333	5.3							●	22	9,690						
3334334	5.4							●	22	9,690						
3334335	5.5							27	70	6	36.1	28	1	●	22	9,690
3334336	5.52	●	22	10,200												
3334337	5.54	●	22	10,200												
3334338	5.6	●	22	10,200												
3334339	5.7	●	23	10,200												

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャン径 DCON	シャン長 LS	Ø2	形状 Type	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)						
3334340	5.8	27	65	6	36.6	28	1	●	23	10,200						
3334341	5.9							●	23	10,200						
3334342	6							●	23	10,200						
3334343	6.03							●	38	10,200						
3334344	6.1							●	38	10,200						
3334345	6.2							●	38	10,200						
3334346	6.3							●	39	10,200						
3334347	6.4							●	40	10,200						
3334348	6.5							●	40	10,200						
3334349	6.53							30	70	8	36.2	31	1	●	40	10,900
3334350	6.6	●	40	10,900												
3334351	6.7	●	40	10,900												
3334352	6.8	●	41	10,900												
3334353	6.9	●	41	10,900												
3334354	7	●	41	10,900												
3334355	7.03	●	42	11,500												
3334356	7.1	34	75	8	38.3	35	B							●	43	11,500
3334357	7.2													●	44	11,500
3334358	7.3													●	44	11,500
3334359	7.4							●	45	11,500						
3334360	7.5							●	45	11,500						
3334361	7.6							●	45	12,100						
3334362	7.7							●	46	12,100						
3334363	7.8							●	46	12,100						
3334364	7.9							●	47	12,100						
3334365	8							●	47	12,100						
3334366	8.03	38	80	10	37.3	39	1	●	65	12,800						
3334367	8.1							●	65	12,800						
3334368	8.2							●	65	12,800						
3334369	8.3							●	66	12,800						
3334370	8.4							●	67	12,800						
3334371	8.5							●	67	12,800						
3334372	8.53							●	68	13,400						
3334373	8.6							●	68	13,400						
3334374	8.7							●	68	13,400						
3334375	8.8							●	68	13,400						
3334376	8.9	42	85	10	38.9	43	1	●	70	13,400						
3334377	9							●	70	13,400						
3334378	9.03							●	70	14,100						
3334379	9.1							●	72	14,100						

次ページへ
直径 DC 9.2~20 NEXT

商品シリーズ Parts & Supply series

※詳細は▶P.968を参照下さい。
See p.968 for details

圧縮空気を利用し、故障知らず。お手持ちのドラム缶にセットするだけで、水・油・ヘドロをスピード吸入・スピード吐出。

OSG アプリなら新製品カタログを即座にゲット ▶▶▶ P.6

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品 Standard stock item
- = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
- = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.
- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。) Discontinued item

■ アイコンの説明はP.1をご覧下さい。 See p.1 for explanation of icons.