

MRSシリーズ

140mm—47mm厚



アラーム付

使用電圧範囲：±10% (各電圧共)
 材質
 フレーム：アルミダイカスト
 羽根：ポリカーボネート (難燃グレードV-0)
 過熱保護：サーマルプロテクタ内蔵
 軸受：ボールベアリング

- 80mm
- 92mm
- 104mm
- 119mm
- 140mm
- 160mm
- 180mm
- 200mm
- 250mm

仕様 (RoHS)



品名		電圧	周波数	電流	入力	回転速度	最大風量	最大静圧	騒音レベル
アラームなしタイプ	回転低下アラーム 無接点タイプ (アラーム仕様：①)	V	Hz	A	W	r/min	m ³ /min	Pa	dB(A)
MRS14-TUL	MRS14-TTM	三相 200	50	0.08	14	2600	4.5	92	48
		三相 200	60	0.09	17	2650	4.6	81	49
		三相 220	60	0.09	19	2900	5.0	107	51
		三相 230	60	0.09	20	2950	5.0	109	51

- アラーム仕様①について → H-20 ページ
- 安全規格について → J-2 ページ

種類と価格

●ファン


品名	定価
MRS14-TUL	8,500 円
MRS14-TTM	14,500 円

製品には、次のものが含まれています。
 ファン、取扱説明書

●セット品

品名	定価
T-MRS14-TUL-G	9,100 円
T-MRS14-TTM-G	15,100 円

セット品には、次のものが含まれています。



風量—静圧特性 (ファン単体時の仕様です。)

