


ラフィングエキストラロング

Roughing-Extra Long

EX-REXL



重切削ラフィングエンドミルの超ロング刃シリーズです。
Roughing end mill with extra long flute for heavy milling.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	刃数 ZEFP	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	6	80	30	6		<input type="checkbox"/>	-	-
	6	90	40			<input type="checkbox"/>	-	-
	7	100	50	8		<input type="checkbox"/>	-	-
	7		45			<input type="checkbox"/>	-	-
	8	120	60	10		<input type="checkbox"/>	-	-
	9	110	50			<input type="checkbox"/>	-	-
	9	120	60	10		<input type="checkbox"/>	-	-
	10		50			<input type="checkbox"/>	-	-
	10	130	60	12		<input type="checkbox"/>	-	-
	10	140	80			<input type="checkbox"/>	-	-
	10	160	100	16		<input type="checkbox"/>	-	-
	12	130	60			<input type="checkbox"/>	-	-
	12	150	80	20		<input type="checkbox"/>	-	-
	12	165	100			<input type="checkbox"/>	-	-
	15	110	60	25		<input type="checkbox"/>	-	-
	15	150	80			<input type="checkbox"/>	-	-
	15	170	100	4		<input type="checkbox"/>	-	-
	15	190	120			<input type="checkbox"/>	-	-
	15	220	150	6		<input type="checkbox"/>	-	-
	16	110	60			<input type="checkbox"/>	-	-
	16	150	80	8		<input type="checkbox"/>	-	-
	16	170	100			<input type="checkbox"/>	-	-
	16	190	120	10		<input type="checkbox"/>	-	-
	16	220	150			<input type="checkbox"/>	-	-
	18	115	60	12		<input type="checkbox"/>	-	-
	18	200	120			<input type="checkbox"/>	-	-
	18	230	150	14		<input type="checkbox"/>	-	-
	20	125	60			<input type="checkbox"/>	-	-
	20	145	80	16		<input type="checkbox"/>	-	-
	20	165	100			<input type="checkbox"/>	-	-
83231	20	180	106	18		<input checked="" type="checkbox"/>	371	37,900
83232	20	200	125			<input checked="" type="checkbox"/>	418	45,300
	20	230	150	20		<input type="checkbox"/>	-	-
	22	165	100			<input type="checkbox"/>	-	-
	22	240	150	25		<input type="checkbox"/>	-	-
	24	190	100			<input type="checkbox"/>	-	-
	24	210	120	4		<input type="checkbox"/>	-	-
	24	240	150			<input type="checkbox"/>	-	-
	25	170	100	5		<input type="checkbox"/>	-	-
	25	190	120			<input type="checkbox"/>	-	-
83240	25	210	125	5		<input checked="" type="checkbox"/>	678	48,400
83241	25	235	150			<input checked="" type="checkbox"/>	796	56,800
	28	170	100			<input type="checkbox"/>	-	-

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	刃数 ZEFP	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	28	190	120	25	5	<input type="checkbox"/>	-	-
	28	220	150			<input type="checkbox"/>	-	-
	30	185	100	32		<input type="checkbox"/>	-	-
	30	205	120			<input type="checkbox"/>	-	-
83249	30	210	125	25	B	<input checked="" type="checkbox"/>	914	51,600
83250	30	235	150			<input checked="" type="checkbox"/>	1,016	66,000
	30	285	200	32		<input type="checkbox"/>	-	-
	32		150			<input type="checkbox"/>	-	-
	32	235	150	42		<input type="checkbox"/>	-	-
	32	285	200			<input type="checkbox"/>	-	-
	35	205	120	6		<input type="checkbox"/>	-	-
83258	35	215	125			<input checked="" type="checkbox"/>	1,362	74,400
83259	35	240	150	<input checked="" type="checkbox"/>	1,486	91,000		
	35	285	200	8		<input type="checkbox"/>	-	-
	38	235	120			<input type="checkbox"/>	-	-
	38	235	150	10		<input type="checkbox"/>	-	-
	38	285	200			<input type="checkbox"/>	-	-
	40	205	120	12		<input type="checkbox"/>	-	-
83267	40	240	150			<input checked="" type="checkbox"/>	1,727	99,700
83268	40	270	180	<input checked="" type="checkbox"/>	1,938	136,000		
	40	285	200	14		<input type="checkbox"/>	-	-
	40	335	250			<input type="checkbox"/>	-	-
	42	240	150	16		<input type="checkbox"/>	-	-
	42	290	200			<input type="checkbox"/>	-	-
83276	45	250	150	18		<input checked="" type="checkbox"/>	2,650	119,000
83277	45	280	180			<input checked="" type="checkbox"/>	2,839	163,000
	45	290	200	20		<input type="checkbox"/>	-	-
	45	340	250			<input type="checkbox"/>	-	-
	50	240	150	22		<input type="checkbox"/>	-	-
83285	50	280	180			<input checked="" type="checkbox"/>	3,238	192,000
	50	290	200	24		<input type="checkbox"/>	-	-
83286	50	315	212			<input checked="" type="checkbox"/>	3,662	216,000
	50	340	250	26		<input type="checkbox"/>	-	-
	50	390	300			<input type="checkbox"/>	-	-
	60	240	150	28		<input type="checkbox"/>	-	-
	60	290	200			<input type="checkbox"/>	-	-
	60	340	250	30		<input type="checkbox"/>	-	-
	60	390	300			<input type="checkbox"/>	-	-
	60	490	400			<input type="checkbox"/>	-	-

◆は2面平切り欠け付きシャンクです。◆:Shank with two flat face.

ご使用に際しましては、試し削りで切削状況を確認した上で、切削条件を決定して下さい。
Prior to use, select proper cutting conditions after carrying out a test operation.

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	EX-REXL									

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品 Standard stock item
- = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item
- = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

超硬エンドミル
CARBIDE END MILLS

ハイスエンドミル
HSS END MILLS

SPECIFICATION CHART
形状寸法表

インデキス
INDEX

各種製品
OTHER PRODUCTS

索引
INDEX

HSS SQUARE
ハイススクエア

HSS SQUARE WITH LONG NECK
ハイスロングネックスクエア

HSS BALL NOSE
ハイスボール

HSS PENCIL NECK BALL NOSE
ハイスペンシルネックボール

HSS CORNER RADIUS
ハイスコーナー

HSS ROUGHING
ハイスラフィング

HSS TAPER
ハイステーパ

HSS TAPER BALL NOSE
ハイステーパボール

HSS TAPER CORNER RADIUS
ハイステーパコーナー

HSS INVERTED TAPER
ハイス逆テーパ

HSS T-SLOT
ハイスT溝カッタ

HSS COUNTERBORING
ハイス座ぐり

HSS CHAMFERING
ハイス面取り