

CrN2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ロング
CrN Coated-2 Flutes-Long-for Copper, Aluminum Alloys & Plastic (ø4 shank)

CRN-EDL-4



潤滑性に優れたCrNコーティングが銅合金、アルミ合金、プラスチック加工で威力を発揮します。銅電極加工では光沢のある美しい仕上げ面を実現します。

CrN coating with better lubrication works better on Copper Alloys, Aluminum Alloys, and Plastics. Gives shiny surface finish on Copper Electrode machining.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツールNo. EDP No.	外径×刃長 DC × APMX	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8539910	1 × 4	45	4	4	<input type="checkbox"/>	—	—
8539960	1 × 5		5		<input type="checkbox"/>	—	—
8539911	1.1 × 4.4		4.4		<input type="checkbox"/>	—	—
8539961	1.1 × 5.5		5.5		<input type="checkbox"/>	—	—
8539912	1.2 × 4.8		4.8		<input type="checkbox"/>	—	—
8539962	1.2 × 6		6		<input type="checkbox"/>	—	—
8539913	1.3 × 5.2		5.2		<input type="checkbox"/>	—	—
8539963	1.3 × 6.5		6.5		<input type="checkbox"/>	—	—
8539914	1.4 × 5.6		5.6		<input type="checkbox"/>	—	—
8539964	1.4 × 7		7		<input type="checkbox"/>	—	—
8539915	1.5 × 6		6		<input type="checkbox"/>	—	—
8539965	1.5 × 7.5		7.5		<input type="checkbox"/>	—	—
8539916	1.6 × 6.4		6.4		<input type="checkbox"/>	—	—
8539966	1.6 × 8		8		<input type="checkbox"/>	—	—
8539917	1.7 × 6.8		6.8		<input type="checkbox"/>	—	—
8539967	1.7 × 8.5		8.5		<input type="checkbox"/>	—	—
8539918	1.8 × 7.2		7.2		<input type="checkbox"/>	—	—
8539968	1.8 × 9		9		<input type="checkbox"/>	—	—
8539919	1.9 × 7.6		7.6		<input type="checkbox"/>	—	—
8539969	1.9 × 9.5		9.5		<input type="checkbox"/>	—	—
8539920	2 × 8	8	<input type="checkbox"/>	—	—		
8539970	2 × 10	10	<input type="checkbox"/>	—	—		

(単位:mm) (Unit:mm)

ツールNo. EDP No.	外径×刃長 DC × APMX	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8539921	2.1 × 8.4	45	8.4	4	<input type="checkbox"/>	—	—
8539971	2.1 × 10.5		10.5		<input type="checkbox"/>	—	—
8539922	2.2 × 8.8		8.8		<input type="checkbox"/>	—	—
8539972	2.2 × 11		11		<input type="checkbox"/>	—	—
8539923	2.3 × 9.2		9.2		<input type="checkbox"/>	—	—
8539973	2.3 × 11.5		11.5		<input type="checkbox"/>	—	—
8539924	2.4 × 9.6		9.6		<input type="checkbox"/>	—	—
8539974	2.4 × 12		12		<input type="checkbox"/>	—	—
8539925	2.5 × 10		10		<input type="checkbox"/>	—	—
8539975	2.5 × 12.5		12.5		<input type="checkbox"/>	—	—
8539926	2.6 × 10.4	50	10.4	4	<input type="checkbox"/>	—	—
8539976	2.6 × 13		13		<input type="checkbox"/>	—	—
8539927	2.7 × 10.8		10.8		<input type="checkbox"/>	—	—
8539977	2.7 × 13.5		13.5		<input type="checkbox"/>	—	—
8539928	2.8 × 11.2		11.2		<input type="checkbox"/>	—	—
8539978	2.8 × 14		14		<input type="checkbox"/>	—	—
8539929	2.9 × 11.6		11.6		<input type="checkbox"/>	—	—
8539979	2.9 × 14.5		14.5		<input type="checkbox"/>	—	—
8539930	3 × 12		12		<input type="checkbox"/>	—	—
8539980	3 × 15		15		<input type="checkbox"/>	—	—

切削油剤はP1255をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P1255.

OSGのPSシリーズ
商品シリーズ Parts & Supply series
※詳細は▶P.1240を参照下さい。Please refer p.1240 for the details
標準サイズ在庫完備!JIS1級めねじ・MS規格品(NASA・米軍規格品)にも対応可能

製品選定からツールNo.検索までWEBで完結! ▶▶▶ P.6

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel				ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	~350HB				
製品記号 Abbreviation									◎	○				◎
CRN-EDL-4														

在庫記号について Inventory symbols
● = 標準在庫品 standard stock item
▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.
△ = 2019年6月以降、生産中止 (在庫をご確認下さい。) To be discontinued after June 2019

超硬エッジ
CARBIDE LONG SHANK
SPECIFICATION CHART
形状寸法表
HSS/SHANK
JIS/ISO STANDARDS
INDEXABLE TOOL
ツールのサブ
CHISEL POINTS
切削チップ
ROUNDED
CARBIDE SQUARE
超硬スクエア
CARBIDE LONG
NECK SQUARE
超硬ロング
ネックスクエア
SQUARE HELICAL MILL
(WITH BRAZED INSERTS)
超硬ヘリカル
スクエア
CARBIDE BALL NOSE
超硬ボール
CARBIDE BALL NOSE
WITH LONG NECK
超硬ロング
ネックボール
CARBIDE PENCIL
NECK BALL NOSE
超硬ペンシル
ネックボール
CARBIDE CORNER RADIUS
超硬コーナー
CARBIDE ROUGHING
超硬ラフニング
CARBIDE TAPER
超硬テーパ
CARBIDE TAPER
BALL NOSE
超硬テーパ
ボール
CARBIDE TAPER
CORNER RADIUS
超硬テーパ
コーナー
CARBIDE
COUNTERBORING
超硬座ぐり
CARBIDE CHAMFERING
超硬面取り
ROUTER FOR CFRP
CFRP用
ルーター