

G-LIST No. | DW1036

3刃油穴付き超硬10Dタイプ

3-FLUTE CARBIDE DRILL WITH INTERNAL COOLANT SUPPLY 10D TYPE




The A Brand

TRS-HO-10D

切削条件 Cutting Conditions P.393



R形シンニング R thinning



コーティングに色むらが発生しているものがありますが、性能上は全く問題ありません。
Drills may have some discoloration, but it does not cause any performance problems.

CARBIDE WDI e8 30° SHRINK FIT

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8664050	5	65	115	5	50	0.9	●	24	22,000
8664055	5.5	78	128	6	48	1	●	36	23,500
8664060	6				48	1.1	●	38	25,100
8664065	6.5	87	140	7	53	1.2	●	50	25,100
8664070	7	90			50	1.3	●	53	26,300
8664075	7.5	100	155	8	53	1.4	●	71	27,500
8664080	8	105			48	1.5	●	73	29,200
8664085	8.5	110	165	9	55	1.5	●	93	30,500

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8664090	9	115	165	9	50	1.6	●	96	32,100
8664095	9.5	125	190	10	65	1.7	●	134	33,600
8664100	10	130			58	1.8	●	137	35,000
8664105	10.5	140	205	11	65	1.9	●	173	36,900
8664110	11	145			60	2	●	177	38,500
8664115	11.5	155	215	12	60	2.1	●	206	39,900
8664120	12				58	2.2	●	217	41,500

WEBカタログならお探しのページを瞬時に探せる ▶▶▶ P.6

被削材 Work Material	低炭素鋼 軟鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	合金鋼	調質鋼				焼入鋼	ステンレス 鋼	工具鋼	鋳鉄	ダクタイル 鋳鉄	銅合金	アルミ 展伸材	アルミ 合金鋳物	チタン 合金	インコニ	複合材料 CFRP	マグネ シウム 合金	金属基 複合材料 (MMC)
	Low Carbon Steel Mild Steel	Medium Carbon Steel	High Carbon Steel	Alloy Steel	Hardened Steel				Quenched and Tempered Steel	Stainless Steel	Tool Steel	Cast Iron	Ductile Cast Iron	Copper Alloy	Aluminum	Aluminum Alloy Casting	Titanium Alloy	Inconel	Composite Material	Magnesium Alloy	Metal Matrix Composites
製品記号 Abbreviation	C~0.25%	C0.25~0.45%	C0.45%~	SCM	~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~62 HRC	62~70 HRC	SUS	SKD SKS	FC	FCD	Cu	AL	AC				AZ91D	
TRS-HO-10D	○	○	○	○							○	○									

在庫記号について Inventory symbols
 ● = 標準在庫品 Standard stock item
 ○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
 ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
 □ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.
 △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item

■アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.

ドリル
SPECIFICATION CHARTS
形状寸法表
タップ
ゲージ
丸ダイス
研削工具
各種製品
索引

CARBIDE DRILLS 超硬ドリル
INDEXABLE DRILLS インデキサブルドリル
DIAMOND DRILLS ダイヤモンドドリル
VP-GOLD DRILLS VP-ゴールドドリル
EX-GOLD DRILLS EX-ゴールドドリル
TDXL DRILLS スラスタードリル
LATHE DRILLS 旋盤用ドリル
STEEL FRAME/HARD DRILLS 鉄骨用/ハードドリル
GENERAL-PURPOSE DRILLS ストレートドリル

CHAMFERING 穴面取り
FLAT DRILLS/COUNTERBORING フラットドリル/窪けり
CARBIDE REAMER 超硬リーマ
MULTIPURPOSE TURNING 多機能旋削用