



表94 : CH-MF, MCH-MFシリーズ寸法表

単位 : mm

型番	防錆型	d	H	h _{±0.02}	t	W	T _{±0.02}	L	l ₁	l ₂	S ₁	S ₂	S ₃	C	C ₀
CH6MF	MCH6MF	6	22	14	5	16	8	30	18	9	M4	M4	M3	218	160
CH8MF	MCH8MF	8	26	16	5	20	10	37	20	10	M5	M4	M3	258	220
CH10MF	MCH10MF	10	32	19	6	26	13	44	27	15	M6	M5	M4	532	430
CH12MF	MCH12MF	12													
CH16MF	MCH16MF	16	42	24	6	36	18	55	32	18	M6	M5	M4	768	650
CH20MF	MCH20MF	20	49	28	7	42	21	60	36	22	M6	M6	M5	1282	1010
CH25MF	MCH25MF	25	61	35	9	52	26	78	48	28	M8	M8	M6	2164	1790
CH30MF	MCH30MF	30													

U : ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

呼び番号 **CH20MF -CG -2-M5×50**

型番
標準型
M-防錆型

グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース
※グリースの性状P40参照
*Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ
六角穴付ボルト
(三個クロメートル)
セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト	長さ S ₂
6.8	M3	25
10	M4	35
12	M4	40
16	M4	45
20	M5	50
25	M6	65
30	M6	70

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。

