

CUTTING

ステンレス・金属用切断砥石（両面補強）

金の卵




金の卵 105 (1.0mm)



金の卵 金八



金の卵 オフセット型



特長

- 両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。
- ステンレス鋼切断に最適。
- バリ、焼けが少ない。
- 力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。

用途

ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮

パイプ アングル チャンネル 丸棒 角棒
ガス管 配管パイプ STK鋼管 ステンレス etc.

ディスクグラインダ 切断機 バイス ガー付グラインダ 試運転 過速度 カビワリ 穴径改 側面不可 正しいサイズ

※砥石の保管は、直射日光・湿気のない場所で平積みにして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。

品名	商品コード	外径×厚さ×穴径 (mm)	砥粒・粒度・硬度	最高使用周速度 (m/s)	最高使用回転数 (rpm)	梱包		価格@ (税抜き)
						小箱	大箱	
金の卵	1011050701	105 × 1.0 × 15	AZ60P	80	14,400	10枚入	200枚入	370
	1011050708	105 × 1.6 × 15	AZ36Q	80	14,400	10枚入	200枚入	380
	1011050709	105 × 2.3 × 15	AZ30Q	80	14,400	10枚入	200枚入	390
	1011250121	125 × 1.3 × 22	AZ60P	80	12,200	10枚入	200枚入	610
	1011500501	150 × 1.4 × 22	AZ60P	80	10,100	10枚入	100枚入	810
	1011800501	180 × 1.5 × 22	AZ46P	80	8,490	10枚入	100枚入	930
	1012050501	205 × 1.6 × 22	AZ46P	80	7,450	10枚入	100枚入	1,040
	1013050501	305 × 1.8 × 25.4	AZ46P	80	5,010	10枚入	50枚入	1,230
	1013550501	355 × 2.1 × 25.4	AZ46P	80	4,300	10枚入	30枚入	1,540
金の卵 金八	1011050715	105 × 0.8 × 15	AZ60P	80	14,400	10枚入	200枚入	350
金の卵 オフセット型	1011050716	108 × 1.0 × 15	AZ60P	80	14,000	10枚入	200枚入	370