

G-LIST No. | EH1219

WXLコート ラフィング ロング ファインピッチ

WXL Coated-Roughing-Long-Fine Pitch

WH-RELF

切削条件 Cutting Conditions | P868



ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。

The next generation of HSS roughing end mill. Supporting a wide range of machining applications, wet or dry.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツールNo. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	刃数 ZEPF	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8408910	10	100	45	10	4	●	59	15,600
8408912	12	110	53	12			88	20,300
8408914	14						104	21,700
8408915	15	115	122	24,100				
8408916	16	125	63	16	B	●	180	25,500
8408918	18						197	26,800
8408920	20	140	75	20			301	29,700
8408922	22						336	34,900
8408925	25	170	90	25	5	●	585	42,000
8408928	28						666	48,400
8408930	30	731	56,600					
8408932	32	200	106	32			6	●
8408935	35	1,300	82,300					
8408940	40	220	125		1,593	115,000		

G-LIST No. | EH1217

WXLコート ラフィング ロング

WXL Coated-Roughing-Long-Course Pitch

WH-REEL

切削条件 Cutting Conditions | P868



ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。

The next generation of HSS roughing end mill. Supporting a wide range of machining applications, wet or dry.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツールNo. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	刃数 ZEPF	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)		
8408710	10	100	45	10	4	●	59	15,600		
8408712	12	110	53	12			87	20,300		
8408714	14						106	21,700		
8408715	15	115	121	24,100						
8408716	16	125	63	16	B	●	178	25,500		
8408718	18						195	26,800		
8408720	20	140	75	20			5	●	301	29,700
8408722	22								335	34,900
8408725	25	170	90	25	6	●			585	42,000
8408728	28								668	48,400
8408730	30	732	56,600							
8408732	32	200	106	32			6	●	1,180	69,300
8408735	35	1,250	82,300							
8408740	40	220	125		1,587	115,000				



商品シリーズ Parts & Supply series

※詳細は▶P.1283を参照下さい。
See p.1283 for details

粉塵・粉体の処理におすすめ!強い吸引力・消音型のクリーナ



OSGアプリにカタログをダウンロードすればオフラインで閲覧可能▶▶▶P.6

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~ 40HRC	~ 45HRC	~ 35HRC	~ 350HB			
WH-RELF	○	○		○	○	○	○	○	○	○
WH-REEL	○	○		○	○	○	○	○	○	○

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品 Standard stock item
- = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
- = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item

超硬エンドミル
CARBIDE END MILLS

ハイスエンドミル
HSS END MILLS

SPECIFICATION CHART
形状寸法表

インテリジェント
ツール
INTELLIGENT TOOL

各種製品
OTHER PRODUCTS

索引
INDEX

HSS SQUARE
ハイススクエア

HSS SQUARE WITH
LONG NECK
ハイスロング
ネックスクエア

HSS BALL NOSE
ハイスボール

HSS PENCIL
NECK BALL NOSE
ハイスペンシル
ネックボール

HSS CORNER RADIUS
ハイスコーナR

HSS ROUGHING
ハイスラフィング

HSS TAPER
ハイステーパ

HSS TAPER BALL NOSE
ハイステーパ
ボール

HSS TAPER
CORNER RADIUS
ハイステーパ
コーナR

HSS INVERTED TAPER
ハイス逆テーパ

HSS T-SLOT
ハイスT溝カッタ

HSS COUNTERBORING
ハイス座ぐり

HSS CHAMFERING
ハイス面取り