



G-LIST No | FL1073

ラフィングエンドミル ボアタイプ

Roughing End Mill with Bore Type

PSEL BORE

切削条件 Cutting Conditions P1020



(単位:mm) (Unit:mm)

ツールNo. EDP No.	呼び Designation	外径 DC	刃数 ZEFP	刃段数 No. of Insert per Flute	総インサート数 Total No. of Inserts	刃長 APMX	カット 高さ LF	ボス径 DCSFMS	穴径 DCON	端面キー溝 Key Slot 幅 KWW 深さ b	重量 (kg)	適用インサート Applicable Inserts	標準価格 (Yen)
7802850	PSEL15R050M22-3-50	50	3	4	12	50.5	74	45	22	10.4 6.3	0.47		181,000
7802851	PSEL15R063M27-3-50	63	3	4	12	50.5	74	60	27	12.4 7	0.83	③	187,000
7802852	PSEL15R080M32-4-63	80	4	5	20	63	88	76	32	14.4 8	1.82		203,000

適用インサートはp.909をご覧ください。
See page 909 for applicable inserts.

■部品 Accessories

	ツールNo. EDP No.	呼び Designation	適用インサート Applicable Inserts	適用ボディ Applicable Body
クランプねじ Clamping Screw	7808107	FS25656P (Torx 8IP)	② ZD*T11...	PSEL SS φ25
	7808109	FS25673P (Torx 8IP)		PSEL SS φ32~40
	7808115	FS35686P (Torx 15IP)	③ ZDKT15...	PSEL SS φ40~50 PSEL BORE φ50~80
クーラントキャップボルト Coolant cap bolt	7808132	OCB-M20-08	—	PSEL BORE φ50
	7808133	OCB-M24-10	—	PSEL BORE φ63
	7808134	OCB-M30-14	—	PSEL BORE φ80

	ツールNo. EDP No.	呼び Designation	適用インサート Applicable Inserts	適用ボディ Applicable Body	標準価格 (Yen)
レンチ Wrench	7808225	8IP-D (Torx 8IP)	② ZD*T11...	PSEL SS φ25~40	1,560
	7808228	15IP-D (Torx 15IP)	③ ZDKT15...	PSEL SS φ40~50 PSEL BORE φ50~80	1,820

レンチは別途ご購入下さい。 The wrenches are sold separately from the cutters.

超硬エンドミル
CARBIDE END MILLS

ハイスエンドミル
HSS END MILLS

インテグラル
INTEGRAL TOOL

SPECIFICATION CHART
形状寸法表

各種製品
OTHER PRODUCTS

索引
INDEX

フェニックス
PHOENIX

ワルター
WALTER

セラテジット
CERATIZIT

FACE MILLING CUTTERS
正面フライス

SHOULDER CUTTERS
肩削りカッタ

HIGH FEED CUTTERS
高送りラジアス

RADIUS CUTTERS
丸駒カッタ

PCD CUTTERS
PCDカッタ

FOR FINISHING CUTTERS
仕上げ用

EXCHANGEABLE HEAD
END MILLS
ヘッド交換式
エンドミル

SCREW-FIT TYPES
ねじ込みタイプ

MULTI-FUNCTION CUTTERS・
COUNTERBORING
多機能カッタ・
座ぐり

DRILLS
ドリル